

## BJ151

## グースネックストラップ

標準在庫品 RofHS※





IMAO



BJ151-12118, 16165

BJ151-20160~24250

タイプ	本体
BJ151-12118, 16165	SCM440 焼入焼戻 四二酸化鉄皮膜
BJ151-20160~24250	S45C 塗装



BJ151-12118, 16165

BJ151-20160~24250

品番	L	W	H	d	L2	L1	L3	W1	H1	H2 注1)	H3
BJ151-12118	118	36	30	14	50	44	102	29	16	15	4
BJ151-16165	165	50	50	18	70	60	145	40	25	24.5	5
BJ151-20160	160	60	60	22	33	66	136	-	30	26	-
BJ151-20200					48		176				
BJ151-24200	200	70	70	26	34	85	172	-	35	34	-
BJ151-24250					54		222				


品番	クランプ力(kN) 突出量max.~min.	許容締付トルク (N·m)	質量 (kg)	価格
BJ151-12118	8 ~16.1	70	0.5	4,200
BJ151-16165	12.8~23.6	129	1.5	8,400
BJ151-20160	13.4~24.2	183	2.0	7,000
BJ151-20200	16.8~29		2.5	8,000
BJ151-24200	22.6~35.2	320	3.4	11,000
BJ151-24250	26.4~42.1		4.7	14,000

注1) H2寸法公差

BJ151-20160, 20200:±2

BJ151-24200, 24250:±2.5

## 使用例・使用方法



## 注意事項

- クランプ力はグースネック側でクランプした時の値です。
- BJ151-20160~24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

※一部の製品がRoHS指令に適合していません。最新情報を当社ホームページでご確認ください。

在庫・納期 TEL.0575-28-4811

製品情報 TEL.0575-32-2239

株式会社 イマオ コーポレーション