

**BJ152**


**プレーンストラップ**




標準在庫品 RofHS※




BJ152-08063~20200



BJ152-24200, 24250



BJ152-08063~20200



BJ152-24200, 24250

タイプ	本体
BJ152-08063~20200	S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜
BJ152-24200, 24250	S45C 塗装

品番	L	W	H	d	L <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	クランプ力 (kN) 注1)	許容締付トルク (N·m)	質量 (kg)	価格
BJ152-08063	63	25	12	9	25	7	6.9	22	0.1	1,700
BJ152-08080	80				32				0.15	
BJ152-08100	100	25	16	11	40	10	7.8	25	0.24	2,100
BJ152-10063	63				25				7	
BJ152-10080	80	25	16	11	32	10	11.3	45	0.18	1,900
BJ152-10100	100				40				0.22	
BJ152-10125	125	32	19	13	45	13	12.5	50	0.48	2,700
BJ152-10160	160				50				0.64	
BJ152-12063	63	32	16	13	25	10	14.8	71	0.18	1,900
BJ152-12080	80				32				0.2	
BJ152-12100	100	32	19	13	40	13	16.7	80	0.34	2,400
BJ152-12125	125				45				0.46	
BJ152-12160	160	32	25	17	50	15	18.8	90	0.8	3,200
BJ152-16080	80				25				10	
BJ152-16100	100	38	19	17	32	13	18	115	0.42	2,700
BJ152-16125	125				40				0.53	
BJ152-16160	160	38	25	21	50	15	20.2	129	0.9	3,800
BJ152-20100	100				32				13	
BJ152-20125	125	38	19	21	40	15	19.7	157	0.64	3,200
BJ152-20160	160				50				0.85	
BJ152-20200	200	50	30	26	63	-	22.9	183	1.54	4,800
BJ152-24200	200				70				54	
BJ152-24250	250	70	35	26	79	-	29.9~52.8	320	3.85	11,000

注1) BJ152-24200、BJ152-24250のクランプ力(kN)は、突出量max.~min.時の値となります。

**注意事項**

BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。

※一部の製品がRoHS指令に適合していません。最新情報を当社ホームページでご確認ください。

クランプ&ストッパー

ブル  
フィックス

外形・内径  
クランプ

ミニ  
クランプ  
ジョイス

クランプ&  
ストッパー

自動化  
クランプ

工具レス  
クランプ

クランプ&  
ストッパー

位置決め  
部品

ワーク  
サポーター  
&スパー

ボルト  
&ナット

ワーク  
グリッパー

バイス&  
バキューム

段取り替え

ベース

吊具

工場用  
無線機器