

## CGOC

## チェーン ガイド(CGOCガイド)

**IMAO**
**標準在庫品**
**RHS**



 材質の特性  
P.786

**追加加工** 切断 P.1804  
穴加工



**CGOC-A**  
(Aタイプ)

**CGOC-B**  
(Bタイプ)


レール	Cチャンネル
超高分子量ポリエチレン (UHMWPE) グリーン	スチール(SGHC) 亜鉛メッキ


**CGOC-A**  
(Aタイプ)


CGOC60Aの溝形状



**CGOC-B**  
(Bタイプ)


CGOC60Bの溝形状



矢視 X

10-M6ボルト用長穴 注)



注) 取付けにはM6座金を使用ください。

品番		チェーン No.	A	B	C	Bf	E	G	F	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格
Aタイプ	Bタイプ											
<b>CGOC35A</b>	<b>CGOC35B</b>	35	9.4	5.3	9	4.4	4.6	4.6	10	2440	2	20,300
<b>CGOC40A</b>	<b>CGOC40B</b>	40	12.4	8.2	12.8	7.6	5.2	5.1	14.8	2390		20,300
<b>CGOC50A</b>	<b>CGOC50B</b>	50	15.5	10.4	16.2	9.1	7.1	6.4	17.7	2310		20,300
<b>CGOC60A</b>	<b>CGOC60B</b>	60	18.7	12.3	20.3	12.2	8.1	-	-	2220		20,300

**注意事項**

- 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びプッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- 2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)

※切断賃 450/カット(円)

- 樹脂部長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大い場合があります。)
- 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- 切断をご希望の際は、既存取付穴(M6ボルト用長穴)との位置関係を図面でご指示願います。
- 追加加工を承ります。(P.1804参照)
- レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

ハンドル & グリッパ
インジケータ & スケール
アクチュエータ ユニツ
回転軸 関連
レバー
ノブ
取手
ヒンジ & ラッチ
オイルキャップ & ゲージ
アジャスター フット & キャスタ
デシヨナー
<b>ガイド レール</b>
ガイド ローラー
スライド レール
スイッチ ドッグ
ブランジャー
位置決め 部品
ワンタッチ 着脱
ワンタッチ スライドロック
エア クランプ
ワンタッチ クランプ
クランプ & ストップ
サポーター & スペーサー
ワーク グリッパ
ボルト & ナット
吊具
工場用 無線機器
機械 カバー
各種 サービス