


BJ158

ねじ穴付きストラップ

IMAO


標準在庫品 R16HS



本体
S45C
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

品番	L	W	H	d	L ₂	M	L ₁	L ₃	クランプ力(kN) 突出量max.~min.	許容締付トルク (N·m)	質量 (g)	価格
BJ158-08063	63	19	12	9	36	M 8×1.25	19	7	3.2~ 8	17	65	2,500
BJ158-08080	80				53						80	2,700
BJ158-10080	80	25	16	11	45	M10×1.5	25	10	6.8~16.9	45	160	2,800
BJ158-10100	100				65						190	3,000
BJ158-10125	125				90				7.7~19.3		235	3,200
BJ158-12100	100	32	19	13	60	M12×1.75	28	10	10.2~25.6	80	300	3,600
BJ158-12125	125				85						370	3,800
BJ158-12160	160				120				11.6~29		470	4,200
BJ158-16125	125	38	25	17	73	M16×2	36	12	12.1~30.3	129	580	4,400
BJ158-16160	160				108						720	5,000
BJ158-16200	200				148				13.9~34.7		890	5,300
BJ158-20160	160	50	25	21	90	M20×2.5	45	15	15 ~36	183	1020	6,600
BJ158-20200	200		32		130						1600	7,000
BJ158-20250	250				180				17 ~38		1960	7,500

使用例・使用方法



特長

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。

在庫・納期 TEL.0575-28-4811

製品情報 TEL.0575-32-2239

株式会社 イマオ コーポレーション