

DLG

チェーン ガイド(DLGガイド)

標準在庫品


RHS

材質の特性  
P.786

追加加工

切断  
穴加工 P.1804

IMAO



レール

超高分子量ポリエチレン  
(UHMWPE)  
グリーン

品番	チェーン No.	A	B	E	C	W	H	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格
ガイド ローラー	DLG35	35	9.4	4.6	2.8	4.5	15	180	2	3,500
スライド レール	DLG40	40	12.4	5.1	3.3	5.3	20	240		3,500
スライド レール	DLG50	50	15.5	6.4	4.3	6.7	25	280		4,000
スイッチ ドッグ	DLG60	60	18.7	7.4	5.1	7.8	30	460		5,300
	DLG80	80	24.9	9.9	6.7	9.8	35	640		5,900

※切断賃 360/カット(円)

## 注意事項


- 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びブッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- 2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合には端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- 製品長さは1°Cで1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位が大きき場合があります。)
- 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

切断・穴加工を承ります!

詳しくは、  
P.1804

特殊品・ロット品 P.1810

## 取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
DLG35	M4	DLG35	M4
DLG40	M5	DLG40	
DLG50		DLG50	
DLG60		DLG60	
DLG80	M6	DLG80	M5

- 取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
- その他の取付例につきましては、「エンブラガイドレール取付例」をご覧ください。(P.1806参照)