

## FC

## ガイド レール(FCプロファイル)


 標準  
在庫品

RHS

SUS

 材質の特性  
P.786

 追加加工  
切断・穴加工  
P.1804

**IMAO**


タイプ	レール	Cチャンネル
FC	超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)	スチール(SGHC) 亜鉛メッキ
FC-SUS	グリーン	SUS304


Cチャンネルスチール製		CチャンネルSUS製		W <sub>1</sub>	W	H	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	A	t	質量 (g/m)	寸定 (m)
品番	価格	品番	価格									
FC20	5,300	FC20-SUS	9,900	20	20	14	10	10	10	1.5	600	2
FC24	7,300	FC24-SUS	15,400	24	28	18	15	12	14	2.0	1150	
FC38	13,200	-	-	38	38	22	12	18	22	2.5	1900	

※切断賃 450/カット(円)

### 注意事項

- ・2m以内の切断販売は寸定価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- ・樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、寸定長さの変位量が多い場合があります。)
- ・伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- ・レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

### 取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ
FC20	M6
FC24	
FC38	M8

- ・Cチャンネルは、溶接可能です。
- ・取付けボルトの先端が表面に出ないようにしてください。

### 切断・穴加工を承ります!


 詳しくは、  
**P.1804**

 特殊品・ロット品 **P.1810**

 ハンドル  
& グリッブ

 インジケータ  
& スケール

 アクチュエータ  
ユニット

 回転軸  
関連

レバー

ノブ

取手

 ヒンジ  
& ラッチ

 オイルキャップ  
& ゲージ

 アジャスター  
フット  
& キャスタ

デンジョナー

**ガイド  
レール**

 ガイド  
ローラー

 スライド  
レール

 スイッチ  
ドッグ

ブランジャー

 位置決め  
部品

 ワンタッチ  
着脱

 ワンタッチ  
スライドロック

 エア  
クランプ

 ワンタッチ  
クランプ

 クランプ  
& ストップバー

 サポーター  
& スペーサー

 ワーク  
グリッパー

 ボルト  
& ナット

吊具

 工場用  
無線機器

 機械  
カバー

 各種  
サービス