


AGC
チェーン ガイド(AGCガイド)

 標準
在庫品

RHS
SUS

 材質の特性
P.786

 追加加工
切断 P.1804
穴加工

IMAO


タイプ	レール	Cチャンネル
AGC	超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)	スチール(SGHC) 亜鉛メッキ
AGC-SUS	グリーン	SUS304


Cチャンネルスチール製		CチャンネルSUS製		チェーン No.	Bf	A	W	W ₁	H	W ₂	H ₁	H ₂
品番	価格	品番	価格									
AGC 35	5,300	-	-	35	4.4	2.2	20	15	18	10	15	10
AGC 40	5,300	AGC 40-SUS	9,900	40	7.6	2.3						
AGC 50	5,300	AGC 50-SUS	9,900	50	9.1	2.7						
AGC 60	5,500	AGC 60-SUS	10,500	60	12.2	3.4	28	24	19 21	14	17	12
AGC 80	8,000	AGC 80-SUS	16,500	80	15.3	4.6						
AGC100	8,600	AGC100-SUS	16,500	100	18.4	6.1						

Cチャンネルスチール製	CチャンネルSUS製	t	質量 (g/m)	定寸 (m)
品番	品番			
AGC 35	-	1.5	670	2
AGC 40	AGC 40-SUS			
AGC 50	AGC 50-SUS			
AGC 60	AGC 60-SUS			
AGC 80	AGC 80-SUS	2	1130	2
AGC100	AGC100-SUS		1190	

※切断賃 450/カット(円)

注意事項

- 適用チェーンは単列の伝動用ローラーチェーン及びプッシュチェーン(JIS B 1801)です。
- 2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- 樹脂部長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大きい場合があります。)
- 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。
- レールとCチャンネルは、はめ込み構造です。必要に応じて抜け防止をしてください。

取付例


品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
AGC 35	M4	AGC 35	-
AGC 40	M5	AGC 40	-
AGC 50	M6	AGC 50	M4
AGC 60	M6	AGC 60	M5
AGC 80	M8	AGC 80	M5
AGC100	M8	AGC100	M6

- Cチャンネルは、溶接可能です。
- 取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
- 追加加工を承ります。(P.1804参照)

 ハンドル
& グリッパ

 インジケータ
& スケール

 アクチュエータ
ユニット

 回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

 ヒンジ
& ラッチ

 オイルキャップ
& ゲージ

 アジャスター
フット
& キャスタ

テンショナー

**ガイド
レール**

 ガイド
ローラー

 スライド
レール

 スイッチ
ドッグ

ブランジャー

 位置決め
部品

 ワンタッチ
着脱

 ワンタッチ
スライドロック

 エア
クランプ

 ワンタッチ
クランプ

 クランプ
& ストップバー

 サポーター
& スペーサー

 ワーク
グリッパ

 ボルト
& ナット

吊具

 工場用
無線機器

 機械
カバー

 各種
サービス