

ハンドル
& グリップインジケータ
& スケールアクチュエータ
ユニット回転軸
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ
& ラッチオイルキャブ
& グrejアジャスター
フット
& キャスタ

テンショナー

ガイド
レールガイド
ローラースライド
レールスイッチ
ドッグ

ブラジジャー

位置決め
部品ワンタッチ
着脱ワンタッチ
スライドロックエア
クランプワンタッチ
クランプクランプ
& ストッパーサポーター
& スペーサーワーク
グリッパーボルト
& ナット

吊具

工場用
無線機器機械
カバー各種
サービス

AGD

チェーン ガイド(AGDガイド)

標準
在庫品



RHS

材質の特性
P.786

追加加工

切断・穴加工
P.1804

IMAO



レール

超高分子量ポリエチレン
(UHMWPE)
グリーン

品番	チェーン No.	Bf	A	W	H	P	質量 (g/m)	定寸 (m)	価格
AGD35	35	4.4	2.2	25	10	10.1	200	2	3,100
AGD40	40	7.6	2.3	35		14.4	290		3,700
AGD50	50	9.1	2.7	40		18.1	320		3,700
AGD60	60	12.2	3.4	45		22.8	360		4,300
AGD80	80	15.3	4.6	55	15	29.3	670		8,400

※切断賃 360/カット(円)

注意事項

- 適用チェーンは二列の伝動用ローラーチェーン及びブシュチェーン(JIS B 1801)です。
- 2m以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。(切断した端材が500mm以上の場合は端材もお送りしておりますが、不要な場合及び500mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)
- 製品長さは1℃で1000mm当たり0.2mm伸縮します。(在庫品の為、定寸長さの変位量が大き場合があります。)
- 伸縮を考慮の上、長穴等の取付けをしてください。

切断・穴加工を承ります!

詳しくは、
P.1804

特殊品・ロット品 P.1810

取付例



品番	取付推奨 ボルトサイズ	品番	取付推奨 ボルトサイズ
AGD35	M4	AGD35	M4
AGD40	M5	AGD40	
AGD50		AGD50	
AGD60	M6	AGD60	M5
AGD80		AGD80	

- 取付けボルトの先端、頭が表面に出ないようにしてください。
- その他の取付例につきましては、「エンブラガイドレール取付例」をご覧ください。(P.1806参照)