

## TBKTP

## スラストパッド(Tバーノブ用)


標準在庫品 R・HS



TBKTP1

TBKTP2



注) 本製品にTバーノブは含まれておりません。




本体	スナップリング
SUM22L 四三酸化鉄皮膜 HRC52~58	SUS301

品番	d (H12)	Lf	D	H	D1	H1	質量 (g)	価格
TBKTP1-M 6	4.6	4	12	7	10	2.5	4.4	350
TBKTP1-M 8	6.1	5	16	9	12	4	9	380
TBKTP1-M10	8.1	6	20	11	15	5	17	450
TBKTP1-M12		7	25	13	18	7	33	520
TBKTP1-M16	12.1	7.5	32	15	22	7	57	840
TBKTP1-M20	15.6	8	40	16	28	9	103	1,200
TBKTP2-M 8	6.1	4.5	25	8	12	4	17	650
TBKTP2-M1012	8.1	6	32	10	18	6	42	850
TBKTP2-M16	12.1	7	40	12	22	7	75	1,100

## 使用例・使用方法



- ・TBKF-X TBKM-X と組合せてご使用できます。  
(P.1646参照)



スナップリング開口部

- ・取付けの際は、スナップリングの開口部に対してTバーノブを傾けて挿入してください。
- ・取外しの際は上に強く引っ張るか、Tバーノブを傾けることでより簡単に取外しできます。

品番	適用するTバーノブサイズ		H2
	TBKF-X	TBKM-X	
TBKTP1-M 6	TBKF 6X**	-	2.2
TBKTP1-M 8	TBKF 8X**	-	3
TBKTP1-M10	TBKF10X**	TBKM10X**	3.6
TBKTP1-M12	TBKF12X**	TBKM12X**	4.6
TBKTP1-M16	TBKF16X**	TBKM16X**	5.4
TBKTP1-M20	TBKF20X**	TBKM20X**	5.5
TBKTP2-M 8	TBKF 8X**	-	2.5
TBKTP2-M1012	TBKF10X**	TBKM10X**	2.6
	TBKF12X**	TBKM12X**	
TBKTP2-M16	TBKF16X**	TBKM16X**	2.9

ハンドル  
&グリッパ

インジケータ  
&スケール

アクチュエータ  
ユニット

回転軸  
関連

レバー

ノブ

取手

ヒンジ  
&ラッチ

オイルキャップ  
&ゲージ

アダプスター  
フット  
&キャスタ

デシヨナー

ガイド  
レール

ガイド  
ローラー

スライド  
レール

スイッチ  
ドッグ

ブランチャー

位置決め  
部品ワンタッチ  
着脱ワンタッチ  
スライドロックエア  
クランプワンタッチ  
クランプクランプ  
&ストッパーサポーター  
&スベサーワーク  
グリッパーボルト  
&ナット

吊具

工場用  
無線機器機械  
カバー各種  
サービス