

ESCSS


エンプラカラー(セパレートタイプ)

標準在庫品

RoHS

材質の特性
P.1815Original ELESA Model ANPS **elesa**

NEW



本体	ボルト・ナット
ポリアミド (ガラス繊維強化)	SUS316

品番	d	D	L	M	S	最大締付トルク (N・m)	質量 (g)	価格	適用シャフト (h7~h11)
ESCSS12	12	35	13	M4×0.7	1	2	12	600	φ12
ESCSS14	14						14	600	φ14
ESCSS16	16	16	600		φ16				
ESCSS18	18	18	600		φ18				
ESCSS20	20	40	14	M5×0.8	0.75	3	20	600	φ20
ESCSS25	25						25	620	φ25
ESCSS30	30	30	620		φ30				
ESCSS35	35	35	630		φ35				
ESCSS40	40	65			0.15		40	630	φ40

特長

樹脂製のため、シャフト表面の損傷を防ぎます。

注意事項

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

使用例・使用方法

シャフトのストッパーとして、リミットスイッチ・プーリー・サポートピン・その他部品の固定にご使用いただけます。

技術データ

使用温度 max.60℃ min.-20℃

