



プロファイル


R20/40-30° ラウンド プロファイル 5

L5-RPH24D30N-3M ¥ 3,300円 (定寸3000mm+切りしろ)L5-RPH24D30N-(必要長さ)mm ¥ 1,530円/m (最大3000mm)

RoHS



傾きのある台、机の取付に。



詳細 A

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	1.68cm ²
断面2次モーメント	Ix:0.43cm ⁴ ly:0.68cm ⁴
質量	0.45kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECPR24D30 ¥ 90円 (1個)

サイズ: R20/40-30°×2.5mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.79参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド



直線スライド
パーツ

技術データ


R20/40-45° ラウンド プロファイル 5

L5-RPH24D45N-3M ¥ 4,500円 (定寸3000mm+切りしろ)L5-RPH24D45N-(必要長さ)mm ¥ 1,960円/m (最大3000mm)

RoHS



傾きのある台、机の取付に。



詳細 A

材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	2.38cm ²
断面2次モーメント	Ix:1.26cm ⁴ ly:0.98cm ⁴
質量	0.64kg/m

適用エンドキャップ

L5-ECPR24D45 ¥ 110円 (1個)

サイズ: R20/40-45°×2.5mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.79参照