



プロファイル

30×30 アンクル プロファイル 6 軽量型

L6-APL3030N-3M ￥ 5,700円 (定寸3000mm+切りしろ)

L6-APL3030N-(必要長さ)mm ￥ 2,300円/m (最大3000mm)



詳細 A

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.12cm ²
断面2次モーメント	lx:2.21cm ⁴ ly:2.21cm ⁴
質量	0.84kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECP3030-45 ￥ 180円 (1個)



サイズ: 30×30×3mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.181参照

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド



直線スライド
パーツ

技術データ

R30 ストラット プロファイル 6 軽量型

L6-SPLR3030N-3M ￥ 5,800円 (定寸3000mm+切りしろ)

L6-SPLR3030N-(必要長さ)mm ￥ 2,400円/m (最大3000mm)



詳細 A

材質	Al (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	3.07cm ²
断面2次モーメント	lx:2.16cm ⁴ ly:2.16cm ⁴
質量	0.83kg/m

適用エンドキャップ

L6-ECPR3030 ￥ 190円 (1個)



サイズ: R30×3mm
 材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)
 ページ: P.181参照