


プロファイル

## Tナット ST

TST ￥ 下記一覧



- ⚠ Line8プロファイル専用です。
- ⚠ アンクルジョイントLK(P.350参照)の取付にご利用ください。
- ⚠ 取扱い方法はP.371をご参照ください。

材質	スチール
処理	亜鉛三価クロメート

品番	A	B	質量 (g)	価格	単位
TST8-36	36	24	14	480	個
TST8-76	76	64	36	520	


工具

## Tナット プロファイル ST

TST500 ￥ 下記一覧

※切断賃 450/カット(円)

※500mm以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。  
(切断した端材が50mm以上の場合は、端材もお送りしておりますが、不要な場合及び50mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)



- ⚠ Line8プロファイル専用です。
- ⚠ 最大穴加工寸法はM8×1.25です。

質量	270g
----	------

品番	材質	処理	価格	単位
TST500	スチール	亜鉛三価クロメート	3,200	本
TST500-SUS	ステンレススチール	-	3,300	

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ