



## R40/80-60° ラウンド プロファイル

RPH48D60N-3M ¥ 16,200円 (定寸3000mm+切りしろ)

RPH48D60N-(必要長さ)mm ¥ 6,500円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	10.5cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:22.64cm <sup>4</sup> Iy:34.92cm <sup>4</sup>
質量	2.83kg/m

### 適用エンドキャップ

ECPR48D60 ¥ 270円 (1個)




サイズ: R40/80-60°×4mm  
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
ページ: P.311参照

## R40/80-90° ラウンド プロファイル

RPH48D90N-3M ¥ 23,000円 (定寸3000mm+切りしろ)

RPH48D90N-(必要長さ)mm ¥ 8,500円/m (最大4000mm)

※4000mmを超える長さをご希望の方はご相談ください。(素材寸法は6000mmです)



材質	Al(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
断面積	15cm <sup>2</sup>
断面2次モーメント	Ix:76.25cm <sup>4</sup> Iy:76.25cm <sup>4</sup>
質量	4.05kg/m

### 適用エンドキャップ

ECPR48D90 ¥ 320円 (1個)



サイズ: R40/80-90°×4mm  
材質: ポリアミド(ガラス繊維強化)  
ページ: P.311参照

プロファイル

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド  
パーツ

技術データ