

プロファイル

パネル エッジ ホルダー


PEH18

¥ 2,800円 (定寸3000mm+切りしろ)

※切断賃 450/カット(円)

※3000mm以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。

(切断した端材が50mm以上の場合は、端材もお送りしておりますが、不要な場合及び50mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)



材質	AI (JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル
質量	0.24kg/m



PCSTプロファイル専用です。

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

パネルクランプ ストリップ


PCST

¥ 下記一覧

※切断賃 360/カット(円)

※3000mm以内の切断販売は定寸価格+切断賃となります。

(切断した端材が50mm以上の場合は、端材もお送りしておりますが、不要な場合及び50mm未満の端材が必要な場合はご連絡願います。)



材質	PP/TPE
カラー	グレー



PEH18プロファイル専用です。

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド

技術データ

品番	仕様	A	T パネル厚さ	質量 (g)	価格	単位
PCST2-4	定寸3000mm+切りしろ	30	2~4	0.15	1.870	本
PCST4-6		28.2	4~6	0.14		
PCST6-8		27	6~8	0.13		