

NDA, DA

ディスク型 アルミニウム ハンドル車

 標準
在産品

RG


 材質の特性
P.2175

追加加工

 軸穴加工
P.2148

IMAO

NDA
(握りなし)

DA-RG
(回転握り付き)


ハンドル車		握り
アルミ合金	(NDA) (DA-RG) 80~160:ADC12 (NDA) (DA-RG) 200,250:AC4A)	フェノール樹脂 ブラック
焼付塗装	シルバーグレー	

サイズ	D	H	A	D ₁	L	L _f	S 注2)	B 注1)	H ₁ 注1)	M 注1)	R 注1)
NDA DA-RG	80	80	32.5	13	26	22	9	18	40	M 6×1	32
	100	100	38	14	28	25	10	21	50		41
	125	125	43	15	32	28	11	23	65	M 8×1.25	52.5
	160	160	51	18	37	32	13	26	80	M10×1.5	69
	200	200	57	20	43	36	15	22	90		88
250	250	63	23	50	40	17	24	28	90	112.5	

 注1) B, H₁, M, RはDA-RGタイプのための寸法となります。

注2) NDA DA-RG 80~160のボス外周は、テーバー形状となります。

握りなし			RG型 回転握り付き (P. 380 参照)		
品番	質量(g)	価格	品番	質量(g)	価格
NDA 80	140	1,210	DA 80RG	170	1,980
NDA100	200	1,650	DA100RG	235	2,400
NDA125	325	2,100	DA125RG	390	3,100
NDA160	525	3,500	DA160RG	615	4,400
NDA200	880	5,300	DA200RG	970	6,300
NDA250	1370	7,500	DA250RG	1480	8,400

特長

オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になります。

(P. 380 参照)

注意事項

- ・NDAタイプには握り取付け用メネジがありません。
- ・ボス加工を施す際に塗装が剥がれる恐れがありますので弊社での追加加工をお勧めします。

追加加工を承ります!

詳しくは、
P.2148

 ワンタッチ
着脱
ワンタッチ
スライドロック

レバー

ノブ

**ハンドル
&グリップ**

 インジケータ
&ステール

 アクチュエータ
ユニット

取手

 ヒンジ
&ラッチ

 オイルキャップ
&ゲージ

 アジャスター
フット
&キャスタ

テンションナー

 ガイド
レール

 ガイド
ローラー

 ベアリング
コンポーネント

 スライド
レール

 スイッチ
ドッグ

 ダンパー
&防振部品

ブランジャー

 自動化
クランプ

 ワンタッチ
クランプ

 クランプ
&ストッパー

 サポーター
&スペーサー

 ワーク
グリッパー

 ボルト
&ナット

 位置決め
部品

 治具交換
システム

ベース

 バイス
&バキューム

吊具

 工場用
無線機器

 各種
サービス