


プロファイル

ストラット プロファイル エコノミー型

SPEM-R

¥ 下記一覧



材質	A1(JIS 6N01相当)
処理	アルマイト表面処理
カラー	ナチュラル

品番	仕様	A	B	C	断面積 (cm ²)	断面2次モーメント (cm ⁴)		質量 (kg/m)	価格	単位
						Ix	Iy			
SPEM204RN-2M	寸法2000mm+切りしろ	20	4	R2	0.78	0.01	0.24	0.21	1,100	本
SPEM204RN-(必要長さ)mm	寸法切り(最大2000mm)								750	m
SPEM404RN-2M	寸法2000mm+切りしろ	40			1.57	0.02	2.06	0.42	2,000	本
SPEM404RN-(必要長さ)mm	寸法切り(最大2000mm)								1,400	m
SPEM808RN-2M	寸法2000mm+切りしろ	80	8	R4	6.32	0.33	33.05	1.70	5,900	本
SPEM808RN-(必要長さ)mm	寸法切り(最大2000mm)								3,600	m

キャップ

ジョイント

ドアパーツ

パネルパーツ

フットパーツ

工具

アクセサリ

直線スライド

直線スライド
パーツ

技術データ