

SY

安全 ハンドル車


IMAO

標準
在庫品

R曲HS

材質の特性
P.2175

追加加工可

軸穴加工
P.2148

★One Point
折り曲げ握りで安全

ハンドル車	握り
FC材 粉体焼付塗装 ブラック	ポリアミド ブラック

品番	D	H	A	D ₁	L	S	B	H ₁	R	質量 (g)	価格
SY160	160	65	21	40	32	13	22	78	65	1850	4,300
SY200	200	70	25	45	36	15		85	2900	5,500	
SY250	250	75	27	50	40	18	28	97	105	4200	6,600

特長

- 指かけ付きリム形状です。
- 握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。(P. 382 参照)

追加加工を承ります!

ワンタッチ
着脱

ノブ

ハンドル
&グリップインジケータ
&スケールアクチュエータ
ユニット

取手

ヒンジ
&ラッチオイルキャップ
&ゲージアジャスター
フット
&キャスタ

テンションナー

ガイド
レールガイド
ローラーベアリング
コポーネントスライド
レールスイッチ
ドッグダンパー
&防振部品

ブランジャー

自動化
クランプワンタッチ
クランプクランプ
&ストッパーサポーター
&スベサーワーク
グリップパーボルト
&ナット位置決め
部品治具交換
システム

ベース

パイプ
&パキューム

吊具

工場用
無線機器各種
サービス