



ノーマル
スタンダードスリットカラー®

当日出荷
受付16時

RoHS2
適合品

CAD
2D

CAD
3D

スリット構造により、シャフトを傷つけることなく締め付けができます。
コンパクトサイズを新たに追加ラインアップ。

IQ3-F 010105

ノーマル

鋼管用

六角
シャフト用

角シャフト用

2穴付

3穴付

3ザグリ穴付

4穴付

2ネジ穴付

3ネジ穴付

ベアリング
固定用

Dカット

内径ネジ

六角
内径ネジ

キー逃がし
溝付

ダンパー付

追加工

オプション

技術資料

SCK

SC

SCS

SCSS



黒染め



三価クロメートメッキ



無電解ニッケルメッキ



ニッケルクロムメッキ



SUS304



アルミ



樹脂/POM(白色)


材質記号	材質/表面処理	付属品
C	鉄 S45C / 黒染め	六角穴付ボルト(黒染め)1本
U	鉄 S45C / 三価クロメートメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
M	鉄 S45C / 無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
N	鉄 S45C / ニッケルクロムメッキ	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
S	ステンレス SUS304	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
A	アルミ A2017	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本
X	樹脂 POM(白色)	六角穴付ボルト(SUSXM7)1本

注文例

材質記号

SCS 0308 **C**

内径3mm、幅8mm、黒染め



φB寸法公差

φB	公差
φ3~6	+0.03 +0.01
φ8~45	+0.05 +0.01
φ50~120	+0.06 +0.01

樹脂 POM(白色)は除く

内径 φB	幅 L	外径 φD	W	X	Y	A	締付ネジ M	品番 □:材質記号	価格(円)						
									黒染め C	三価 クロメートメッキ U	無電解 ニッケルメッキ M	ニッケル クロムメッキ N	SUS304 S	A2017 A	POM (白色) X
3	8	15	1	4.5	3	4.5	M3×8	SCS 0308□	410	—	480	—	700	340	—
4	8	15	1	4.5	3	4.5	M3×8	SCS 0408□	410	—	480	480	730	360	—
	6	16	1	5	3	5	M2.6×6	SCS 0506□	450	—	540	—	880	—	—
5	8	20	1	6	4	7	M3×10	SCS 0508□	410	—	500	500	780	400	—
	10	20	1	6	4	6	M4×10	SCS 0510□	410	—	500	—	780	—	—
6	6	18	1	6	3	6.5	M2.6×6	SCS 0606□	450	—	560	—	900	—	—
	8	20	1	6	4	7	M3×10	SCS 0608□	410	—	520	520	800	430	—
	10	20	1	6	4	6	M4×10	SCS 0610□	410	—	520	—	800	—	—
8	6	22	1.5	7	3	7	M2.6×8	SCS 0806□	520	—	640	—	1,020	—	—
	8	25	1.5	8	5	7	M3×10	SCS 0808□	480	590	600	600	900	430	—
	10	25	1.5	8	5	9	M4×12	SCS 0810□	480	—	600	—	900	—	—
	10	25	1.5	8	5	—	M4×12	SCS 0810□	—	—	—	—	—	—	700
	12	28	1.5	8.5	5	10	M5×16	SCS 0812□	480	—	600	—	900	—	—
15	30	1.5	9	5	10	M6×15	SCS 0815□	480	—	600	—	900	—	—	

追加工

内径拡大
▶P.44

2穴
▶P.56

2ザグリ穴
▶P.57

2ネジ穴
▶P.73

Dカット・ネジ穴
▶P.95

キー溝
▶P.108

外周ネジ
▶P.112