


# PFA

## ジュンフロン® PFAチューブ(ふっ素ポリマーチューブ)

### JUNFLON® PFA Tube(Fluoropolymer tube)



部品番号 PART NO.	チューブ寸法 TUBE SIZE 外径×内径 O.D. (mm)×I.D. (mm)	破壊圧力 BURST PRESSURE 23℃ (MPa)	最高使用圧力 MAX.WORKING PRESSURE 23℃ (MPa)	最小曲げ半径 MIN.BENDING RADIUS (mm)	標準条長 STANDARD LENGTH (m)
TA040	4 × 2	9.8	<2.4	10	20・100
TA060	6 × 4	6.8	<1.6	20	20・100
TA080	8 × 6	4.4	<1.0	40	20・100
TA100	10 × 8	3.4	<0.78	70	20・100
TA120	12 × 10	2.9	<0.68	120	20・100
TA160	16 × 13	3.3	<0.82	140	20・100
TA190	19 × 16	2.5	<0.60	200	20・ 50
TA250	25 × 22	1.9	<0.48	360	20・ 50
TA1/8G	3.18× 1.65	9.3	<2.3	10	20・100
TA1/4G	6.35× 3.96	6.8	<1.6	20	20・100
TA3/8G	9.53× 6.35	5.8	<1.4	35	20・100
TA1/2G	12.70× 9.53	4.2	<0.98	75	20・100
TA3/4G	19.05× 15.88	2.7	<0.68	180	20・100

●標準色：半透明(自然色) /Standard color : translucent (natural)

●チューブ内径φ8~100mm,肉厚30~100μmの極薄肉チューブや,表記以外のサイズも対応可能です。  
当社にお問い合わせ下さい。/For other size, please consult us.

●クリーン対応について/Clean specification

PFAチューブはクリーンルーム内での製造及び梱包が可能です。次の部品番号例のようにお問合せ下さい。  
This PFA tube can be manufactured in a clean room and be packed at there. Please inquire like the following example of the part number.

【部品番号例】 TAC120