



シェル形針状ころ軸受  
保持器付き、  
開放形、一端密閉形  
メートル系列  
HK, BKシリーズ  
軸径 3 ~ (10) mm



HK



BK

軸径	主要寸法 (mm)					呼び番号	基本定格荷重 (kN)		疲労限荷重 (kN)	許容回転速度 (min <sup>-1</sup> )	
	$F_w$	$D$	$C$ +0 -0.3	$C_3$ (最小)	$r$ (最小)		$C_r$	$C_{Or}$		$C_u$	グリース 潤滑
3	3	6.5	6	5.20	0.30	BK0306	1.20	0.78	0.130	30 000	46 000
	3	6.5	6	—	0.30	HK0306	1.60	1.14	0.130	30 000	46 000
4	4	8	8	6.40	0.40	BK0408	1.83	1.32	0.200	25 000	39 000
	4	8	8	—	0.40	HK0408	1.88	1.38	0.200	25 000	39 000
5	5	9	9	7.40	0.40	BK0509	2.52	2.07	0.320	23 000	36 000
	5	9	9	—	0.40	HK0509	2.52	2.07	0.320	23 000	36 000
6	6	10	8	6.40	0.40	BK0608	2.34	1.95	0.290	22 000	33 000
	6	10	8	—	0.40	HK0608	2.34	1.95	0.290	22 000	33 000
	6	10	9	7.40	0.40	BK0609	3.14	2.85	0.290	22 000	33 000
	6	10	9	—	0.40	HK0609	3.14	2.85	0.290	22 000	33 000
7	7	11	9	7.40	0.40	BK0709	3.24	3.10	0.470	21 000	32 000
	7	11	9	—	0.40	HK0709	3.23	3.05	0.470	21 000	32 000
8	8	12	8	6.40	0.40	BK0808	2.90	2.73	0.400	20 000	31 000
	8	12	8	—	0.40	HK0808	2.90	2.73	0.400	20 000	31 000
	8	12	10	8.40	0.40	BK0810	3.93	4.14	0.600	20 000	31 000
	8	12	10	—	0.40	HK0810	3.95	4.07	0.600	20 000	31 000
9	9	13	10	8.40	0.40	BK0910	4.57	5.07	0.770	19 000	30 000
	9	13	10	—	0.40	HK0910	4.57	5.07	0.770	19 000	30 000
	9	13	12	10.40	0.40	BK0912	5.65	6.65	1.00	19 000	30 000
	9	13	12	—	0.40	HK0912	5.65	6.65	1.00	19 000	30 000
10	10	14	10	8.40	0.40	BK1010	4.78	5.51	0.840	19 000	29 000
	10	14	10	—	0.40	HK1010	4.78	5.51	0.840	19 000	29 000
	10	14	12	10.40	0.40	BK1012	5.90	7.23	1.10	19 000	29 000
	10	14	12	—	0.40	HK1012	5.90	7.23	1.10	19 000	29 000

[注] 1) 2組の保持器付き針状ころと油穴を備えている。  
2) 推奨取付関係寸法は表21をご参照ください。