




共通仕様	
精度等級	JIS B 1704:1978 2級
歯形	グリーンソン
圧力角	20°
ねじれ角	35°
材料	S45C
熱処理	歯面高周波焼入れ
歯面硬度	50～60HRC



B3

カタログ記号	歯数比	モジュール	歯数	ねじれ方向	形状	穴径	ボス径	基準円直径	歯先円直径	組立距離	全長	歯先距離
						AH7	B	C	D	E	F	G
SBSG2-3020R	1.5	m2	30	R	B4	12	35	60	61.6	40	26.6	21.2
SBSG2-2030L			20	L	B3	10	30	40	43.55	45	24.91	16.18
SBSG2.5-3020R		m2.5	30	R	B4	15	45	75	77.09	50	33.86	26.56
SBSG2.5-2030L			20	L	B3	12	40	50	54.43	55	30.88	18.98
SBSG3-3020R		m3	30	R	B4	16	50	90	92.21	55	35.34	26.66
SBSG3-2030L			20	L	B3	16	45	60	65.58	70	40.17	26.86
SBSG4-3020R	m4	30	R	B4	20	70	120	122.85	75	47.49	37.14	
SBSG4-2030L		20	L	B3	20	60	80	87.34	90	48.17	32.45	
SBSG2-4020R	2	m2	40	R	B4	12	40	80	80.99	45	32.26	25.99
SBSG2-2040L			20	L	B3	12	32	40	44.1	60	34.04	21.02
SBSG2.5-4020R		m2.5	40	R	B4	15	50	100	101.27	55	39.65	31.27
SBSG2.5-2040L			20	L	B3	12	40	50	55.21	75	43.61	26.3
SBSG3-4020R		m3	40	R	B4	20	60	120	121.48	65	45.76	36.48
SBSG3-2040L			20	L	B3	16	50	60	66.06	90	50.63	31.52
SBSG4-4020R	m4	40	R	B4	20	70	160	162.07	80	53.69	42.07	
SBSG4-2040L		20	L	B3	20	60	80	88.5	120	66.24	42.12	
SBSG2-4515R	3	m2	45	R	B4	12	40	90	90.67	40	30.29	26.01
SBSG2-1545L			15	L	B3	10	24	30	34.78	60	29.66	15.8
SBSG2.5-4515R		m2.5	45	R	B4	15	50	112.5	113.32	50	38.25	32.47
SBSG2.5-1545L			15	L	B3	12	30	37.5	43.36	75	38.27	19.73
SBSG3-4515R		m3	45	R	B4	20	60	135	135.99	55	40.59	33.98
SBSG3-1545L			15	L	B3	15	38	45	52.08	90	44.98	23.68

〔製品特性上の注意〕 ①表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については451頁をご覧ください。
 ②表記の歯先円直径、全長、歯先距離は理論値であり、歯先部R面取りにより実際とは異なります。
 ③軸方向力(スラスト)が発生します。詳細は452頁をご覧ください。

*標準品のラインナップにない製品もオーダー品として**短納期**で承ります。
 詳しくは12頁をご覧ください。

平歯車

はすば歯車

内歯車

ラック

CPラック
&
ピオン

マイタ

かさ歯車

ねじ歯車

ウォームギヤ

ギヤボックス

その他