

スプレーガン データプログラム Spray gun data program

ノズル・ニードル・各種スプリングはステンレス材使用により、水溶性塗料の使用が可能です。 Water soluble paints can be used because the nozzles, needles, springs etc. are made of stainless steel.

型式 Type	品名 Name	塗料供給方式 Paint feed system	吹き付け距離 Spray distance	塗料ノズル口径 Paint nozzle size	吹き付け空気圧力 Spray air pressure	空気使用量 Air consumption	塗料噴出量 Paint output	パターン幅 Pattern width	所要圧縮機 Compressor required	標準塗料容器 Standard paint container	用途 Application	概要重量 Approx. weight
CREAMY97S-15	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250(mm)	1.5(mm)	0.34(MPa)	170(L/min)	260(g/hr)	200(mm)	1.5(kw)	1.2(l)	仕上・ラッカー塗装 Finishing, lacquer painting	550(g)
CREAMY97S-18	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	1.8	0.34	225	310	210	1.5	1.2	中物・高級仕上・クリアコート Medium, high-class finish, clear coat	550
CREAMY97S-20	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	2.0	0.34	240	360	225	1.5	1.2	エナメル・プライマーサーフェーサー Enamel, primer surfacer coating	550
CREAMY97S-25	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	2.5	0.34	310	420	245	1.5	1.2	中塗・下塗・高粘度用 Intermediate, under-coating, high viscosity paint	550
CREAMY97S-30	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	3.0	0.34	310	440	260	1.5	1.2	下塗・高粘度塗料・エマルジョン・溶剤系スプレー接着剤 Under-coating, high viscosity paint, emulsion type adhesive, solvent type spray adhesive	550
K-80S-10	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.0	0.3	85	100	110	0.75	1.0	小物・高級塗装用 Small articles high-class coating	500
K-80S-13	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.3	0.3	90	140	130	0.75	1.0	上塗・アクリルラッカー塗装 Top coating, acrylic lacquer painting	500
K-80S-15	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	1.5	0.34	155	200	180	0.75	1.0	中物・高級塗装 Medium articles high-class coating	500
K-80S-18	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	1.8	0.34	170	220	190	0.75	1.0	上塗・中塗・汎用・ラッカー塗装 Top coating, intermediate coating, lacquer coating	500
CREAMY(K)63S-10	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.0	0.3	80	100	110	0.75	1.0	小物仕上塗装用 Small articles coating	440
CREAMY(K)63S-13	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.3	0.3	90	150	130	0.75	1.0	上塗・アクリルラッカー塗装 Top coating, acrylic lacquer painting	440
CREAMY(K)63S-15	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	1.5	0.34	150	210	200	0.75	1.0	中物・高級塗装用・ラッカー塗装 Medium articles high-quality coating, lacquer painting	440
CREAMY(K)63S-18	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	1.8	0.34	170	220	210	0.75	1.0	中物・クリアコート・プライマーサーフェーサー等の塗装 Intermediate coating, clear coat, primer surfacer coating	440
CREAMY(K)63S-20	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	250	2.0	0.34	170	230	210	0.75	1.0	下塗・中塗・汎用 Under-coating, intermediate coating, general coating	440
CREAMY(K)63SS-10W	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	150-180	1.0	0.27-0.3	190-210	140-155	190-200	1.5	1.0	部分補修・パール塗装 Part coating, pearl-tone coating	440
CREAMY(K)63SS-13W	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	180-200	1.3	0.27-0.3	190-220	155-190	200-220	1.5	1.0	パネル塗装・メタリック塗装 Panel coating, metallic coating	440
CREAMY(K)63SS-15W	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	180-200	1.5	0.27-0.3	200-230	180-200	210-235	1.5	1.0	全塗装・メタリック塗装 Whole coating, metallic coating	440
CREAMY(K)63SS-18W	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	180-200	1.8	0.3-0.34	210-240	200-240	230-260	1.5	1.0	全塗装・ソリッド塗装・クリア塗装・2K塗料 Whole coating, solid coating, clear coating, 2K paint	440
CREAMY(K)63SS-20W	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	180-200	2.0	0.3-0.34	210-240	220-260	230-260	1.5	1.0	全塗装・2Kプライマー塗料 Whole coating, 2K Primer paint	440
CREAMY(K)77S-10	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.0	0.3	85	100	100	0.75	0.7	小物・中塗・汎用 Small articles, intermediate coating, general coating	460
CREAMY(K)77S-12	スプレーガン Spray gun	吸上式 Suction	200	1.2	0.3	85	120	130	0.75	0.7	小物・上塗・汎用 Small articles, intermediate coating, general coating	460
CREAMY97G-15	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	1.5	0.34	170	320	205	1.5	0.5	中物・高級仕上・クリアコート Medium, high-class finish, clear coat	550
CREAMY97G-18	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	1.8	0.34	225	370	215	1.5	0.5	エナメル・プライマーサーフェーサー Enamel, primer surfacer coating	550
CREAMY97G-20	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	2.0	0.34	240	420	230	1.5	0.5	中塗・下塗・高粘度用 Intermediate, under-coating, high viscosity paint	550
CREAMY97G-25	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	2.5	0.34	310	445	250	1.5	0.5	下塗・高粘度塗料・エマルジョン・溶剤系スプレー接着剤 Under-coating, high viscosity paint, emulsion type adhesive, solvent type spray adhesive	550
K-80A-10	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.0	0.3	85	130	110	0.75	0.3	小物・高級塗装 Small articles, high-quality coating	500
K-80A-13	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.3	0.3	90	160	150	0.75	0.3	上塗・タッチアップ塗装 Top coating, touch-up coating	500
K-80A-15	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	1.5	0.34	155	220	200	0.75	0.3	上塗・アクリルラッカー塗装 Top coating, acrylic lacquer painting	500
CREAMY(K)63A-10	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.0	0.3	80	130	110	0.75	0.5	小物・仕上塗装 Small articles, top coating	440
CREAMY(K)63A-13	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.3	0.3	90	170	150	0.75	0.5	高級上塗塗装用 High-class top coating	440
CREAMY(K)63A-15	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	250	1.5	0.34	150	230	210	0.75	0.5	上塗・ラッカー塗装 Top coating, lacquer painting	440
CREAMY(K)63AS-10W	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	150-180	1.0	0.27-0.3	190-210	150-165	210-230	1.5	0.5	部分補修・パール塗装・メタリック塗装 Part coating, pearl-tone coating, metallic coating	440
CREAMY(K)63AS-13W	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	180-200	1.3	0.27-0.3	190-220	165-200	220-250	1.5	0.5	パネル塗装・全塗装・メタリック塗装 Panel coating, whole coating, metallic coating	450
CREAMY(K)63AS-15W	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	180-200	1.5	0.27-0.3	200-220	190-210	230-270	1.5	0.5	全塗装・2Kクリア塗料・2Kプライマー塗料 Whole coating, 2K clear paint, 2K primer paint	450
CREAMY(K)77A-10	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.0	0.3	85	110	110	0.75	0.3	小物・上塗・中塗 Small articles, top coating, intermediate coating	460
CREAMY(K)77A-12	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	1.2	0.3	85	130	130	0.75	0.3	小物・上塗・中塗 Small articles, top coating, intermediate coating	460
CREAMY(K)3A-05	スプレーガン Spray gun	重力式 Gravity	200	0.5	0.3	35	30	30	0.4	0.15	玩具・装飾品・珪藻土・高級仕上げ用 Toy, ornament, enamel, high-class top coating	200
K-723	ハンドピーススプレーガン Hand piece spray gun	重力式 Gravity	100	0.2	0.25	15	少量 a little	丸形 round	0.2	0.002	美術・工芸用 Arts and crafts	84
K-725	ハンドピーススプレーガン Hand piece spray gun	重力式 Gravity	100	0.3	0.25	15	少量 a little	丸形 round	0.2	0.007	美術・工芸用 Arts and crafts	102

加圧式スプレーガン データプログラム Pressure type spray gun data program

型式 Type	品名 Name	塗料供給方式 Paint feed system	吹き付け距離 Spray distance	塗料ノズル口径 Paint nozzle size	吹き付け空気圧力 Spray air pressure	空気使用量 Air consumption	塗料噴出量 Paint output	パターン幅 Pattern width	所要圧縮機 Compressor required	標準塗料容器 Standard paint container	用途 Application	概要重量 Approx. weight
CREAMY97Z-20	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—(mm)	2.0(mm)	0.34(MPa)	240(L/min)	—	—(mm)	1.5(kw)	1.0(l)	高粘度塗料・エマルジョン系接着剤・溶剤系スプレー接着剤 High viscosity paint, emulsion type adhesive, solvent type spray adhesive	550(g)
CREAMY97Z-25	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	2.5	0.34	310	—	—	1.5	1.0	高粘度塗料・エマルジョン系接着剤・トラックの荷台の防錆・ライニング材塗料 High viscosity paint, emulsion type adhesive, anticorrosive for truck's platform, lining paint spray	550
CREAMY97Z-Z	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	2.5	0.34	310	—	—	1.5	1.0	高粘度塗料・ゾクコート塗料・多色塗料・マルチカラー塗料 High viscosity paint, anticorrosive for building, multi-color paint, Gel-coat	550
CREAMY97Z-50	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	5.0	0.34	250	—	—	1.5	1.0	高粘度塗料・チッピング塗料・アンダーコート High viscosity paint, chipping coat, under-coating	550
CREAMY(K)63Z-10	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	1.0	0.3	85	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料・ロッカーパネル用・耐チッピング塗料(水性・油性) High viscosity paint, locker panel coating, chipping coat (oil and water base type)	460
CREAMY(K)63Z-13	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	1.3	0.3	90	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料・ロッカーパネル用・耐チッピング塗料(水性・油性) High viscosity paint, locker panel coating, chipping coat (oil and water base type)	460
CREAMY(K)63Z-15	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	1.5	0.34	170	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料・ロッカーパネル用・耐チッピング塗料(水性・油性) High viscosity paint, locker panel coating, chipping coat (oil and water base type)	460
CREAMY(K)63Z-18	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	1.8	0.34	175	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料 High viscosity paint	460
CREAMY(K)63Z-20	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	2.0	0.34	175	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料 High viscosity paint	460
CREAMY(K)77Z-12	スプレーガン Spray gun	加圧式 Pressure type	—	1.2	0.3	85	—	—	0.75	1.0	高粘度塗料・ワニス・シャーシーブラック等(水性・油性) High viscosity paint, varnish, chassis black spray (oil and water base type)	480
CREAMY HPSV	スプレーガン Spray gun	圧送式 Pressure feed	150	1.3	0.3	450	—	280	2.2	—	高粘度塗料・シャーシーブラック等(水性・油性) High viscosity paint, chassis black spray (oil and water base type)	500


●圧力単位表示 1kgf/cm² = 0.098MPa(conversion)

塗料容器データプログラム Paint cup data program

型式 Type	品名 Name	容量 Capacity	塗料口取付ネジ Paint inlet thread	適合スプレーガン Spray gun	重量 Cup weight
KS-12-3	吸上式 塗料カップ Suction type paint cup	1.2(l)	3/8	CREAMY97S	340(g)
KS-10-2	吸上式 塗料カップ Suction type paint cup	1.0	1/4	K-80S, CREAMY(K)63SS-W CREAMY(K)63S, CREAMY(K)77S	320
KS-10-2CX	吸上式 塗料カップ(クランプ式) Suction type paint cup (clamp type)	1.0	1/4	K-80S, CREAMY(K)63SS-W CREAMY(K)63S, CREAMY(K)77S	375
KS-10-3CX	吸上式 塗料カップ(クランプ式) Suction type paint cup (clamp type)	1.0	3/8	CREAMY97S	380
KS-07-2	吸上式 塗料カップ Suction type paint cup	0.7	1/4	K-80S, CREAMY(K)63SS-W CREAMY(K)63S, CREAMY(K)77S	280
KG-05-2・2R	重力式 塗料カップ Gravity type paint cup	0.5	1/4	CREAMY(K)63A, CREAMY(K)75A K-10A, CREAMY(K)63AS-W	210・300
KG-03-2・2R	重力式 塗料カップ Gravity type paint cup	0.3	1/4	CREAMY(K)63A, CREAMY(K)75A K-10A, CREAMY(K)63AS-W	150・240
KG-015-2	重力式 塗料カップ Gravity type paint cup	0.15	1/4	CREAMY(K)3A	90
KA-03-2T	重力式 塗料カップ Gravity type paint cup	0.3	1/4	K-80A	180
KZ-1	加圧式 塗料カップ Pressure type paint cup	1.0	—	CREAMY(K)63Z, CREAMY97Z CREAMY(K)77Z	—

●塗料容器型式の見方

●Description of model type



※その他KS-12-2, KS-10-3, KS-07-3もご用意します。 ※Also KS-12-2, KS-10-3, KS-07-3 are available.