


## ■ 圧力-温度基準


### フローティング型ボールバルブ (ねじ込み形・ソケットウエルド形)

バルブの使用範囲は、図の該当する線より下側の範囲となります。


#### ● UTHM・UTFM・UTHL




#### ● U3TZ(F)M・SWU3TZ(F)M



#### ● UTK(M)・UTK(M)W・10UT(M)




#### ● UTH4LM・UTH4TM




## ■ 圧力-温度基準

### トラニオン・マウンテッド型ボールバルブ

#### ● クラス150・300・600



#### ● クラス900・1500



1. 図では、JIS B2220のSCPH2とASME B16.34のWC B、A105を適用した各クラスのボデーレーティングを参考のため示しています。
2. ボデーレーティングおよびシートレーティングの範囲は、図の該当する線より下側の範囲です。