



プレスフィットプランジャー PFP

Press Fit Plungers PFP



穴径に応じて圧入をして使用するタイプのプランジャーです。
省スペースでの割り出し・位置決めが可能になります。



- 材 ケース body : ステンレスSUS305 Stainless steel
- ボール ball : ステンレスSUS440C Stainless steel
硬度54~60HRC Steel
- バネ spring : ステンレスSUS631J Stainless steel

ケース:ステンレス, ボール:ステンレス タイプ

品番	通用ボールボタン	D(+0.1)	d	L	l	phi 1	S	min./max. (N)	Unit : mm (g)
PFP- 4	BB- 6	4	4.6	5.0	0.8	0.9	3.0	2.5/ 6.0	0.35
PFP- 5	BB- 8	5	5.6	6.0	1.0		4.0	3.0/ 6.5	0.60
PFP- 6	BB-10	6	6.5	7.0	1.6	1.0	5.0	5.5/11.5	1.00
PFP- 8	BB-12	8	8.5	9.0	1.9	1.1	6.5	7.0/12.5	2.20
PFP-10	BB-16	10	11.0	13.5	3.1	1.9	8.0	8.5/18.5	5.30
PFP-12	-	12	13.0	16.0	3.8	2.5	10.0	12.0/26.5	7.80

- 材 ケース body : 青色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic
- ボール ball : ステンレスSUS440C Stainless steel
硬度54~60HRC Steel
- バネ spring : ステンレスSUS631J Stainless steel

ケース:デルリン樹脂, ボール:ステンレス タイプ

品番	通用ボールボタン	D(+0.1)	d	L	l	phi 1	S	min./max. (N)	Unit : mm (g)
PFP- 4-D	BB- 6	4	4.6	5.0	0.8	1.0	3.0	2.5/ 6.5	0.20
PFP- 5-D	BB- 8	5	5.6	6.0	1.0		4.0	4.5/ 9.0	0.40
PFP- 6-D	BB-10	6	6.5	7.0	1.6		5.0	6.5/13.0	0.70
PFP- 8-D	BB-12	8	8.5	9.0	1.9	1.5	6.5	8.0/18.0	1.50
PFP-10-D	BB-16	10	11.0	13.5	3.1		8.0	12.0/23.0	3.10
PFP-12-D	-	12	13.0	16.0	3.8		10.0	13.0/25.0	5.75

- 材 ケース body : 青色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic
- ボール ball : 白色ポリアセタール樹脂POM Polyacetal plastic
- バネ spring : ステンレスSUS631J Stainless steel

ケース:デルリン樹脂, ボール:デルリン樹脂 タイプ

品番	通用ボールボタン	D(+0.1)	d	L	l	phi 1	S	min./max. (N)	Unit : mm (g)
PFP- 4-DD	BB- 6	4	4.6	5.0	0.8	1.0	3.0	2.5/ 6.5	0.10
PFP- 5-DD	BB- 8	5	5.6	6.0	1.0		4.0	4.5/ 9.0	0.20
PFP- 6-DD	BB-10	6	6.5	7.0	1.6		5.0	6.5/13.0	0.30
PFP- 8-DD	BB-12	8	8.5	9.0	1.9	1.5	6.5	8.0/18.0	0.55
PFP-10-DD	BB-16	10	11.0	13.5	3.1		8.0	12.0/23.0	1.35
PFP-12-DD	-	12	13.0	16.0	3.8		10.0	13.0/25.0	2.40

適用ボールボタン 詳細 P.195参照