

KHA シリーズ 大型オートハンドチェンジャー

仕様

型式	KHA-25 外形図は ▶417P	KHAC-25 外形図は ▶418P	KHA-45 外形図は ▶418P	KHA-60 外形図は ▶419P	KHA-120 外形図は ▶419P	KHA-180 外形図は ▶420P	KHA-230 外形図は ▶420P	KHA-300 外形図は ▶421P
可搬質量 (kg)	25	25	45	60	120	180	230	300
外径寸法 (mm)	φ94	φ99	φ115	φ134	φ172	φ204	φ204	φ259
連結時全長 (mm)	47	56	63	68	83	90	100	125
駆動源	エア - 0.3~0.7MPa							
周囲温度 (°C)	5~60							
繰り返し精度 (mm)	±0.015							
連結軸力 (N)	2810	2810	5230	8310	13410	20950	27650	36950
連結時モーメント (N・m)	85	85	210	390	810	870	1700	2650
連結時トルク (N・m)	95	95	310	380	740	1310	1700	2550
本体質量 (kg)	1.1	1.5	2.5	3.6	7	10.6	11.4	23.6
空気インターフェース	12	5	8	10	10	14	12	18
電気インターフェース(オプション)	15	15	16	16	16	16	16	16

外形図

■KHA-25

KHA-25 標準

