


RGM

Male Connector (Type G)
おねじコネクタ (Gねじ仕様)




品番	旧品番	呼称 φD×S ₂	対辺寸法		適合管外径 φD	適合ねじ S ₁ (G)	適用ねじ S ₂ (G)	寸法情報			
			本体	ナット				約L	L ₁	L ₂	最小穴径
RGM 03818		3×1/8	12	12	3.0	1/8	1/8	25.5	5.0	6.5	2.8
RGM 04818		4×1/8	12	12	4.0	1/8	1/8	25.5	5.0	6.5	3.0
RGM 05818		5×1/8	12	12	5.0	1/8	1/8	25.5	5.0	6.5	4.0
Ⓟ RGM 06828		6×1/4	16	16	6.0	1/4	1/4	32.5	6.0	8.5	5.0
Ⓟ RGM 08828		8×1/4	16	16	8.0	1/4	1/4	32.5	6.0	8.5	6.5
Ⓟ RGM 10838		10×3/8	19	19	10.0	3/8	3/8	38.0	8.0	10.0	8.0
Ⓟ RGM 12848		12×1/2	24	24	12.0	1/2	1/2	46.0	10.0	12.0	10.0
RGM 14848		14×1/2	24	24	14.0	1/2	1/2	47.0	10.0	12.0	12.0
RGM 15858		15×5/8	27	27	15.0	5/8	5/8	51.0	11.0	13.0	12.0
RGM 16858		16×5/8	27	27	16.0	5/8	5/8	51.0	11.0	13.0	12.0
RGM 81818		1/8×1/8	12	12	1/8	1/8	1/8	25.5	5.0	6.5	2.8
Ⓟ RGM 82828		1/4×1/4	16	16	1/4	1/4	1/4	32.5	6.0	8.5	5.0
Ⓟ RGM 83838		3/8×3/8	19	19	3/8	3/8	3/8	39.0	8.0	10.0	8.0
Ⓟ RGM 84848		1/2×1/2	24	24	1/2	1/2	1/2	47.0	10.0	12.0	10.0
RGM 85858		5/8×5/8	27	27	5/8	5/8	5/8	51.0	11.0	13.0	12.0

Ⓟマークのついた製品には、なまし銅管等を接続するためのインサートリング（ピン）の設定があります。P.22をご参照ください。

RGF

Female Connector (Type G)
めねじコネクタ (Gねじ仕様)



品番	旧品番	呼称 φD×S ₂	対辺寸法		適合管外径 φD	適合ねじ S ₁ (G)	適用ねじ S ₂ (G)	寸法情報		
			本体	ナット				約L	L ₁	最小穴径
RGF 03818		3×1/8	14	12	3.0	1/8	1/8	26.0	12.0	2.8
RGF 04818		4×1/8	14	12	4.0	1/8	1/8	26.0	12.0	3.0
RGF 05818		5×1/8	14	12	5.0	1/8	1/8	26.0	12.0	4.0
Ⓟ RGF 06828		6×1/4	17	16	6.0	1/4	1/4	33.0	15.0	5.0
Ⓟ RGF 08828		8×1/4	17	16	8.0	1/4	1/4	33.0	15.0	6.5
Ⓟ RGF 10838		10×3/8	22	19	10.0	3/8	3/8	39.0	19.0	8.0
Ⓟ RGF 12848		12×1/2	27	24	12.0	1/2	1/2	46.0	22.0	10.0
RGF 14848		14×1/2	27	24	14.0	1/2	1/2	47.0	22.0	12.0
RGF 15848		15×1/2	27	27	15.0	5/8	1/2	49.0	22.0	12.0
RGF 16848		16×1/2	27	27	16.0	5/8	1/2	49.0	22.0	12.0
RGF 81818		1/8×1/8	14	12	1/8	1/8	1/8	26.0	12.0	2.8
Ⓟ RGF 82828		1/4×1/4	17	16	1/4	1/4	1/4	33.0	15.0	5.0
Ⓟ RGF 83838		3/8×3/8	22	19	3/8	3/8	3/8	40.0	19.0	8.0
Ⓟ RGF 84848		1/2×1/2	27	24	1/2	1/2	1/2	47.0	22.0	10.0
RGF 85848		5/8×1/2	27	27	5/8	5/8	1/2	49.0	22.0	12.0

Ⓟマークのついた製品には、なまし銅管等を接続するためのインサートリング（ピン）の設定があります。P.22をご参照ください。