


CSA

CV-T1

Check Joint (Type S-A)
チェック継手



Cd ≤ 75ppm



品番	旧品番	呼称 $S_1 \times S_2$	対辺寸法	適用ねじ		寸法情報		
				$S_1(R)$	$S_2(Rc)$	L	L_1	最小穴径
CSA 81818	SK-5001	1/8 × 1/8	16	1/8	1/8	46.0	38.5	3.0
CSA 82828	SK-5002	1/4 × 1/4	19	1/4	1/4	60.0	48.0	5.0
CSA 83838	SK-5003	3/8 × 3/8	24	3/8	3/8	70.0	57.0	7.0
CSA 84848	SK-5004	1/2 × 1/2	27	1/2	1/2	85.0	69.0	9.0

※ クラッキング圧力 0.3Mpa 仕様をご注文の際は、品番末尾番号「8」を「9」に変更してご注文下さい。


CSB

CV-T2

Check Joint (Type S-B)
チェック継手



Cd ≤ 75ppm



品番	旧品番	呼称 $S_1 \times S_2$	対辺寸法	適用ねじ		寸法情報	
				$S_1(Rc)$	$S_2(Rc)$	L	最小穴径
CSB 81818	SK-5101	1/8 × 1/8	16	1/8	1/8	46.0	3.0
CSB 82828	SK-5102	1/4 × 1/4	19	1/4	1/4	60.0	5.0
CSB 83838	SK-5103	3/8 × 3/8	24	3/8	3/8	70.0	7.0
CSB 84848	SK-5104	1/2 × 1/2	27	1/2	1/2	85.0	9.0

※ クラッキング圧力 0.3Mpa 仕様をご注文の際は、品番末尾番号「8」を「9」に変更してご注文下さい。