


スパイラルダクト用

ゼットフラッシャー FX-SP



CARBIDE TIPPED SAWS 'ZET FLASHER' FOR STEEL

- 空調設備・電気工事に
- 亜鉛スパイラルダクト(ハゼ厚3.2mm)、ステンレススパイラルダクト(ハゼ厚3.2mm)、電材アングル・寸切りボルト・C型鋼・レースウェイ・ハンガーレール・鋼板・塩ビ管・ポイド管・トミジ管等の切断に(推奨切断厚0.5~2mm)



品番コード	D	T	刃数	H	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
FX110SP	φ110mm	1.8mm	32	φ20mm	13,000(min⁻¹ (rpm))	4,570円	086561

※ディスクサンダー・ディスクグラインダーでの使用は危険ですのでご使用にならないでください。

アルミ・板金用

ゼットフラッシャー FAS




CARBIDE TIPPED SAWS 'ZET FLASHER' FOR ALUMINIUM

- 各種アルミ製品(アルミサイディング、アルミ形材、アルミフレーム、アルミ板)・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に



品番コード	D	T	刃数	H	付属リング 穴径	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202-)
FAS80	φ80mm	2mm	30	φ20mm	-	15,000(min⁻¹ (rpm))	5,970円	034647
FAS100	φ100mm	2mm	40	φ20mm	-	13,000(min⁻¹ (rpm))	6,150円	034685
FAS105	φ105mm	2mm	40	φ20mm	-	13,000(min⁻¹ (rpm))	6,150円	034722
FAS110	φ110mm	2mm	40	φ20mm	-	13,000(min⁻¹ (rpm))	6,150円	034760
FAS125	φ125mm	2mm	40	φ20mm	-	7,500(min⁻¹ (rpm))	8,010円	034807
FAS160	φ160mm	2mm	60	φ20mm	-	6,000(min⁻¹ (rpm))	9,000円	034845
FAS180	φ180mm	2mm	60	φ20mm	-	5,500(min⁻¹ (rpm))	9,340円	034883
FAS203	φ203mm	2.2mm	80	φ25.4mm	φ25mm	5,000(min⁻¹ (rpm))	10,440円	034920
FAS216	φ216mm	2.2mm	80	φ25.4mm	φ25mm	5,000(min⁻¹ (rpm))	10,760円	034968
FAS255	φ255mm	2.8mm	100	φ25.4mm	φ25mm	5,000(min⁻¹ (rpm))	14,060円	035002
FAS305	φ305mm	2.8mm	100	φ25.4mm	-	5,000(min⁻¹ (rpm))	14,830円	035040
FAS355	φ355mm	3mm	120	φ25.4mm	-	4,000(min⁻¹ (rpm))	20,420円	035088
FAS380	φ380mm	3mm	120	φ25.4mm	-	4,000(min⁻¹ (rpm))	21,290円	035125
FAS405	φ405mm	3mm	120	φ25.4mm	-	3,000(min⁻¹ (rpm))	25,250円	035163



各被削材に対応する商品選定については136ページの被削材対応表をご参照ください。