

## 窯業系サイディング用 ゼットフラッシャー YF




CARBIDE TIPPED SAWS 'ZET FLASHER' FOR CERAMICS SIDING

- 一般窯業系サイディング材・木材・スレート・FRP・CFRP・フェノール樹脂・エポキシ樹脂・塩ビ等の切断に
- 硬く靱性のあるチップに、切れ味重視の研磨角と切り刃仕様で仕上げた逸品



品番コード	D	T	刃数	H	最高使用回転数	参考価格	JANコード (4963202)
YF80	φ80mm	1.4mm	16	φ20mm	15,000(min <sup>-1</sup> (rpm))	4,130円	037358
YF100	φ100mm	1.4mm	20	φ20mm	13,000(min <sup>-1</sup> (rpm))	4,360円	037396
YF110	φ110mm	1.4mm	22	φ20mm	13,000(min <sup>-1</sup> (rpm))	4,360円	037433
YF125	φ125mm	1.4mm	24	φ20mm	7,500(min <sup>-1</sup> (rpm))	4,820円	037471
YF160	φ160mm	1.6mm	32	φ20mm	6,000(min <sup>-1</sup> (rpm))	5,290円	037518
YF180	φ180mm	1.6mm	36	φ20mm	5,500(min <sup>-1</sup> (rpm))	5,740円	037556




※鉄系材料との複合材はエビ印ゼットフラッシャー、FX180SS、FX-Aシリーズをご使用ください。


## 草刈・下刈兼用 刈払機専用チップソー

CARBIDE TIPPED SAWS 'FOR GLASS'

- 畦、田畑、堤防、路側、河川敷、山林等の草刈、下刈に
- 軽量ボディと軽快な切れ味でらくらく作業を実現
- 強固な多面ろう付けでチップ飛びが激減
- Bタイプは、超大型チップで刃が長持ち



品番コード	D	T	刃数	H	参考価格	JANコード (4963202)
KK230	φ230mm	2mm	36	φ25.4mm	2,740円	037662
KK255	φ255mm	2mm	40	φ25.4mm	2,740円	037709
K230	φ230mm	2mm	36	φ25.4mm	2,740円	071253
K255	φ255mm	2mm	40	φ25.4mm	2,740円	071291
B230	φ230mm	2mm	36	φ25.4mm	4,160円	071413
B255	φ255mm	2mm	40	φ25.4mm	4,160円	071451



適応表(◎最適 ○適用可)

品番コード	畦・田畑	牧草・芝生	堤防・路側	河川雑草	山林下刈
KK230/KK255	◎	○	◎	◎	○
K230/K255	◎	○	◎	◎	○
B230/B255	○	○	○	○	◎

各被削材に対応する商品選定については136ページの被削材対応表をご参照ください。