




Z軸 Z-axis
ZJK-40

ZJK-90

ZJK-60

ラック&ピニオン式 Rack and pinion type

型式 Model	ステージ面 (mm) Stage surface (mm)	移動量 (mm) Degree of movement (mm)	ハンドル回転 移動量 (mm) Degree of movement per handle rotation (mm)	移動精度 (μm) Movement precision (μm)		耐荷重 N (kgf) Load bearing N (kgf)	目盛最小読取 (mm) Minimum scale reading (mm)	自重 (kg) Weight (kg)
				真直度 Straightness	運動時平行度 Degree of parallelism during operation			
ZJK-40	24.8 × 42	± 12	18	20	25	14.7 (1.5)	0.1	0.17
ZJK-60	40 × 60	± 21	18	30	30	19.6 (2.0)	0.1	0.33
ZJK-90	40 × 90	± 35	18	30	30	19.6 (2.0)	0.1	0.45

※ 材質 ステージ本体…アルミ合金製 表面処理…犁地黒アルマイト
 ※ 付属ネジ M4 × 12 座金付き六角穴付ボルト 2ヶ 構造用合金鋼製 黒色酸化鉄被膜

*Material: stage body: aluminium alloy, surface treatment: matt black alumite
 *Accessory screws: Two M4 x 12 hexagonal bolts with washers, structural alloy steel, coated with black, parkerised film.