




軸径
φ3.0
mm

毛材名:	硬鋼線	ステンレス線	鉄波線	真鍮線
線径:	φ0.1	φ0.1	φ0.12	φ0.1
線径:	φ0.12*	φ0.12*	-	-
線径:	φ0.15*	φ0.15*	φ0.15*	φ0.15*



形状	D	d	t	AL	品番	品番	品番	品番	最高許容回転数 (rpm)
ホイール型 	φ 13	φ 6.5	2	43.5	(185-11817)	(185-11819)	(185-11816)	(185-11818)	15,000
	φ 17	φ 8.5	2	43.5	(185-11917)	(185-11919)	(185-11916)	(185-11918)	
	φ 20	φ 10	2	43.5	185-12006	185-12007	185-12004	185-12005	
	φ 23	φ 10	2	43.5	185-12106	185-12107	185-12104	185-12105	
	φ 25	φ 10	5 (2P) (厚口)	46	(185-18206)*	(185-18207)*	(185-18204)	(185-18205)*	10,000
			8 (3P) (特厚口)	48	(185-19857)*	(185-19856)*	(185-19854)	(185-19855)*	
ペベル型 	φ 15	φ 9.5	4	46	185-31006	185-31007	185-31004	185-31005	10,000
	φ 25	φ 15	7	50	185-32006	185-32007	185-32004	185-32005	10,000
カップ型 	φ 8.5	φ 7.2	5	50	285-22006	285-22007	(285-22004)	285-22005	10,000
	φ 16	φ 10	8	53	185-22006	185-22007	185-22004	185-22005	10,000
	φ 20	φ 16	10	51	(012-82012)*	(012-82011)*	(012-82009)*	(012-82010)*	3,000
	φ 25	φ 20	15	57	(012-82112)*	(012-82111)*	(012-82109)*	(012-82110)*	3,000
傘型 	φ 8	φ 5	8	52	211-01003	211-01004	-	211-01002	10,000
	φ 10	φ 5	8	52	211-01203	211-01204	-	211-01202	
	φ 12	φ 8	12	58	211-01303*	211-01304*	-	211-01302*	
	φ 15	φ 8	12	58	211-01403*	211-01404*	-	211-01402*	
フラワー型 	φ 8	φ 5	4	48	211-01503	211-01504	-	211-01502	10,000
	φ 10	φ 5	4	48	211-01603	211-01604	-	211-01602	
	φ 12	φ 8	6	52	211-01703*	211-01704*	-	211-01702*	
	φ 15	φ 8	6	52	211-01803*	211-01804*	-	211-01802*	
エンド型 	φ 3.5	φ 3	5	52	363-00221	363-00223	363-00220	363-00222	15,000
	φ 6	φ 5	8	52	163-03007	163-03008	163-03004	163-03006	15,000
	φ 10	φ 8	12	58	163-10010	163-10011	163-10014	163-10009	10,000

※ AL寸法は全長です。

(品番) … 受注製作品となります。

注意: 電動 (速度可変式) マイクログラインダーや、マシニングセンター等の工作機械に取り付けてご使用ください。エアグラインダーでは使用できません。

◎ 特注品製作可能です。(詳細はP28をご覧ください)