

「観る・測る」をもっと使いやすく

Making "viewing and measuring" easier

アリ溝式ステージ  
Dovetail Stage

×  
シヤースコープ  
Measure Scope

画  
像認識用レンズ  
Image recognition lens

エアピット  
Air Pit

**31-A**

12mm120等分目盛  
(最小目盛0.1mm)  
十字線、55°、60°、  
90°、120°角度線  
12 mm scale in 120  
increments (minimum  
increment 0.1 mm)  
Crosshairs, 55°, 60°,  
90°, 120° angle lines

**31-B**

1mm同芯円と十字線  
1 mm concentric  
circles and  
crosshairs

**31-C**

十字線のみ  
Crosshairs only

**31-D**

10mm100等分目盛  
(最小目盛0.1mm)  
10 mm scale in 100  
increments (minimum  
increment 0.1mm)

**31-E**

十字線横線上に  
10mm100等分目盛  
(最小目盛0.1mm)  
10 mm scale in 100  
increments on horizontal  
crosshairs  
(minimum increment  
0.1mm)

**31-F**

十字線縦・横線上に  
12mm120等分目盛  
(最小目盛0.1mm)  
12 mm scale in  
120 increments on  
vertical and horizontal  
crosshairs  
(minimum increment  
0.1mm)

**31-G**

角度・同芯円・目盛  
Angles, concentric  
circles, scales

**31-H**

360°角度  
360° angle

**31-I**

180°分度器  
180° protractor

**31-J**

Rゲージ  
R gauge

**31-K**

10mm10等分方眼  
10 mm grids equally  
divided into 10

仕様

ガラス径……………φ24  
材質……………青板ガラス  
板厚……………1mm  
蒸着……………上面

Specifications

Glass diameter: φ24  
Material: Blue plate glass  
Plate thickness: 1 mm  
Vapor deposition: Top surface