

製品特徴・仕様



2.5mmピッチ Mini-Latch™

ウエハー

ライトアングルタイプ

5046

特徴・概要

■極数：2極～15極

参考データ

ULファイルNo. : E29179
CSAファイルNo. : LR19980
嵌合ハウジング : 5051
51191

梱包形態 : ポリ袋

電気的性能


最大定格電圧 : 250V
最大定格電流 : 3A
接触抵抗 : 20mΩ以下
耐電圧 : AC1000V/1分間
絶縁抵抗 : 1000MΩ以上

材質

ウエハー : ナイロン66、UL94V-0
ピン : 黄銅、銅下地錫メッキ



使用温度範囲

-40℃～+105℃
(通電による温度上昇分も含む)





無鉛

5046




基板取付推奨寸法 : 実装面側
適合基板厚 : 1.6



嵌合図

1.5046・51191・50802
H=9.6mm W=15.6mm
2.5046・5051・5159
H=9.6mm W=17.6mm



オーダー番号・寸法

極数	オーダー番号	モデル番号	寸法A	寸法B	標準梱包数	極数	オーダー番号	モデル番号	寸法A	寸法B	標準梱包数
2	22-05-1022	5046-02A	4.5	2.5	1000	9	22-05-1092	5046-09A	22.0	20.0	500
3	22-05-1032	5046-03A	7.0	5.0	1000	10	22-05-1102	5046-10A	24.5	22.5	500
4	22-05-1042	5046-04A	9.5	7.5	1000	11	22-05-1112	5046-11A	27.0	25.0	500
5	22-05-1052	5046-05A	12.0	10.0	500	12	22-05-1122	5046-12A	29.5	27.5	500
6	22-05-1062	5046-06A	14.5	12.5	500	13	22-05-1132	5046-13A	32.0	30.0	500
7	22-05-1072	5046-07A	17.0	15.0	500	14	22-05-1142	5046-14A	34.5	32.5	500
8	22-05-1082	5046-08A	19.5	17.5	500	15	22-05-1152	5046-15A	37.0	35.0	500