



**AD**  
ダイヤモンド/  
CBN工具

**BC**  
超硬  
カッター

**BS**  
スチール  
カッター

**CA**  
軸付砥石

**DB**  
軸付  
ゴム砥石

**DE**  
特殊弾性  
砥石

**EA**  
サンダー

**ES**  
アタッチメント  
サンダー

**FC**  
ブラシ

**FD**  
特殊ブラシ

**GA**  
ポリッシング  
工具

**HD**  
研磨剤

**JA**  
精密研削  
工具

**KA**  
ドリル

**MC**  
カッティング  
工具

**NA**  
ホイール  
工具

**PA**  
補助工具

**RD**  
ハンド  
ツール

**SA**  
ミニモ  
専用工具

**ZC**  
セット工具

**適合素材**  
Applicable  
Materials

セラミックス・ガラス  
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼  
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム  
Resin / Rubber

超硬合金・サーメット  
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス  
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅  
Aluminium / Copper

**適合機器類**  
Applicable  
Machines

エアグラインダー  
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル  
Drill Press / Electric Drill

スピンドル  
Machine Tools Attachment

両頭グラインダー  
Bench Grinder

ハンド  
Hand Use

自動機ロボット  
Automatic Machines


**MINIMO推奨ハンドピース** Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable


- V112H M112H M212H M112 M212 M212L M112G V112 HS M112 HS M112S M212 HD M212D M212 RA M212 RAD M212A M112 GRA M112 GRAD M112 GA **RE112 RE212** **M212 LRV** BS312 US21

**1 Pack**  
**10 Pieces** レジンボンドストーン Resinoid Bonded Stones

全長 Length 150mm



結合度 Grade	<b>K</b>	結合剤 Bond	<b>B</b>	砥粒 Grain	<b>GC</b>
適合素材 Applicable Materials					
推奨素材硬度 Recommended Material Hardness	20 30 40 50 60 (HRC)				
金型材 Mold Materials	プラスチック金型 Plastic Mold	プレス型 Press Die	ダイカスト型 Die-Casting Mold		
非金属材料 Non-Metals	セラミックス/シリコン Ceramics/Silicon	ガラス/石材 Glass/Stones	樹脂/木材 Resin/Woods		
非鉄金属 Non-Ferrous Metals	超硬合金/サーメット Cemented Carbide/Cermet	鋼合金/アルミニウム合金 Steel Alloy/Aluminium Alloy	銅/アルミニウム Copper/Aluminium		



#120	<b>RD1401</b>	<b>RD1431</b>
#180	<b>RD1402</b>	<b>RD1432</b>
#240	<b>RD1403</b>	<b>RD1433</b>
#320	<b>RD1404</b>	<b>RD1434</b>
#400	<b>RD1405</b>	<b>RD1435</b>
#600	<b>RD1406</b>	<b>RD1436</b>


- 結合剤をレジンボンドにすることで、砥石に適度な弾性を持たせ、食い込みが少なくまたスクラッチを残さない均一な仕上げ面を得ることができます。
- Providing uniform finishing without scratches due to adequate elasticity of grinding stone by using resinoid bonding as bonding agent.

**1 Pack**  
**10 Pieces** フィニッシュストーン Finish Stones

全長 Length 150mm



結合度 Grade	<b>H</b>	結合剤 Bond	<b>B</b>	砥粒 Grain	<b>WA</b>
適合素材 Applicable Materials					
推奨素材硬度 Recommended Material Hardness	20 30 40 50 60 (HRC)				
金型材 Mold Materials	プラスチック金型 Plastic Mold	プレス型 Press Die	ダイカスト型 Die-Casting Mold		
非金属材料 Non-Metals	セラミックス/シリコン Ceramics/Silicon	ガラス/石材 Glass/Stones	樹脂/木材 Resin/Woods		
非鉄金属 Non-Ferrous Metals	超硬合金/サーメット Cemented Carbide/Cermet	鋼合金/アルミニウム合金 Steel Alloy/Aluminium Alloy	銅/アルミニウム Copper/Aluminium		



#180	<b>RD1501</b>	<b>RD1511</b>
#220	<b>RD1502</b>	<b>RD1512</b>
#280	<b>RD1503</b>	<b>RD1513</b>
#320	<b>RD1504</b>	<b>RD1514</b>
#400	<b>RD1505</b>	<b>RD1515</b>
#600	<b>RD1506</b>	<b>RD1516</b>
#800	<b>RD1507</b>	<b>RD1517</b>
#1000	<b>RD1508</b>	<b>RD1518</b>
#1500	<b>RD1509</b>	<b>RD1519</b>
#2000	<b>RD1551</b>	<b>RD1561</b>
#3000	<b>RD1552</b>	<b>RD1562</b>

- ポリッシングコンパウンドやダイヤモンドコンパウンドの前磨き用の研磨加工に最適です。
- 合金鋼、工具鋼等の高硬度材料からアルミニウム、銅等の軟質材料の中仕上げ加工にも適しています。
- Suitable for preliminary polishing of polishing with polishing and diamond compounds.
- Appropriate for semi-finishing of soft materials such as aluminium and copper and hard materials such as alloy steel and tool steel.