



AD
ダイヤモンド/
CBN工具

適合素材
Applicable
Materials

セラミックス・ガラス
Ceramics / Glass

工具鋼・合金鋼
Tool Steel / Alloy Steel

樹脂・ゴム
Resin / Rubber

適合機器類
Applicable
Machines

エアグラインダー
Air Grinder

ボール盤・電気ドリル
Drill Press / Electric Drill

スピンドル
Machine Tools Attachment

超合金・サーマット
Carbide / Cermet

一般鋼・ステンレス
General Steels / Stainless Steel

アルミニウム・銅
Aluminium / Copper

両頭グラインダー
Bench Grinder

ハンド
Hand Use

自動機ロボット
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ●使用可能 Suitable

V112H

M112H

M212H

M112

M212

M212L

M112G

V112 HS

M112 HS

M112S

M212 HD

M212D

M212 RA

M212 RAD

M212A

M112 GRA

M112 GRAD

M112 GA

RE112 RE212

M212 LRV

BS312

US21

1 Pack
3 Pieces

ハイスピードステンレスブラシ High-Speed Stainless Wire Brushes

Shank ϕ 3.0



★FD1012

Wire Size ϕ 0.12mm

Wire Size ϕ 0.07mm

Wire Size ϕ 0.12mm

Wire Size ϕ 0.07mm



FD1011



★FD1012



FD1121



FD1131

35,000 r.p.m

1 Pack
3 Pieces

非磁性ステンレスブラシ Nonmagnetic Stainless Wire Brushes


Shank ϕ 3.0




★FD1201

15,000 r.p.m


Wire Size ϕ 0.1mm



★FD1201



FD1211



FD1221

