



AD
ダイヤモンド/
CBN工具

BC
超硬
カッター

BS
スチール
カッター

CA
軸付砥石

DB
軸付
ゴム砥石

DE
特殊弾性
砥石

EA
サンダー

ES
アタッチメント
サンダー

FC
ブラシ

FD
特殊ブラシ

GA
ポリッシング
工具

HD
研磨剤

JA
精密研削
工具

KA
ドリル

MC
カッティング
工具

NA
ホイール
工具

PA
補助工具

RD
ハンド
ツール

SA
ミニモ
専用工具

ZC
セット工具

適合素材
Applicable
Materials

セラミックス・ガラス
Ceramics / Glass
超硬合金・サーメット
Carbide / Cermet

工具鋼・合金鋼
Tool Steel / Alloy Steel
一般鋼・ステンレス
General Steels / Stainless Steel

樹脂・ゴム
Resin / Rubber
アルミニウム・銅
Aluminium / Copper

適合機器類
Applicable
Machines

エアグラインダー
Air Grinder
両頭グラインダー
Bench Grinder

ボール盤・電気ドリル
Drill Press / Electric Drill
ハンド
Hand Use

スピンドル
Machine Tools Attachment
自動機ロボット
Automatic Machines

MINIMO推奨ハンドピース Recommended MINIMO Handpieces

●最適 Most Suitable ○使用可能 Suitable




1Pack
1 Piece

電着ダイヤモンドホイール Diamond Plated Wheels



- ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
- 仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
- マンドレル φ3.0 (PA1201) 1本装着済
- Excellent cutting ability due to large protrusion of diamond grains.
- Suitable for rough grinding.
- Accessory: PA1201 × 1 piece



1Pack
10 Pieces

PA砥石ホイール Abrasive Wheels (PA)



- PA砥粒はWA砥粒の切れ味とA砥粒の粘り強さを兼ね備えています。
- 研削性、耐摩耗性に優れ、工具鋼等の高硬度材料の研削に適しています。
- Having cutting capacity of WA grain and tenacity of A grain.
- Suitable for grinding high hardness materials such as tool steels due to its grindability and abrasion resistance.

