


θ 軸オプション ロボット搬送に便利に使えます。



ストローク(mm)	外部入力タイプ	ダイレクトモータタイプ
8	PIU2808A	PIU2808DM II A
	PIU2808B	PIU2808DM II B
12	PIU2812A	PIU2812DM II A
	PIU2812B	PIU2812DM II B

製品記号の読み方

PRG2808- C - MSO23DB

θ 軸

PIU基本型式

2808:PIU2808用
2812:PIU2812用

エア回路仕様

C:エアチャック用
V:吸着用

モータ&フォトセンサ

無記号:なし
MSO23DB:PKP223付
回転原点センサ付
MSO24SB:ARM24SBK付
回転原点センサ付

モータ

記号	モータ名称	モータ型式
MSO23DB	2相CVK	PKP223D15B2
MSO24SB	αSTEP (DC)	ARM24SBK



構成例

θ 駆動モータ & チャック付
PRG2808-C-MSO23DB-BK08B

(チャックは別売)
X9608B-04-A

※モータの詳細は P-12 ページをご確認ください。

※センサの詳細は P-11 ページの「原点センサ」をご確認ください。

※チャックブラケット付は製品記号の末尾に「-BK08B」を付けてください。