


■VCR継手付ミニフレキ



標準仕様

- L寸法部標準長：200, 400, 600, 800, 1000
- フレキ部：SUS 316L
- チューブエンド：SUS 316L
- 継手：SUS316L
(オス/メスナット：SUS316)
- Heリークレート： $<1 \times 10^{-9} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$
- オス継手×メス継手
- VCR® は、Swagelok® 社の商標です。

◆寸法



◆製品選定時の注意事項

製品の製作長はBL寸法となっております。L寸法部はチューブエンド込みの長さを指しているため、ご注意ください。

【ご選定例】 チューブサイズφ6.35で、BL=645.7mm (L=600) のフレキを選定する場合

製品コード 長さ (L)

MTS-04	0600
--------	------

(単位：mm)

コード	チューブサイズ	I.D.	O.D.	A	B	板厚	最小曲げ半径	AL	L	BL
MTS-040200	φ6.35 (1/4")	5.4	8.9	15.2	30.5	0.15	15	L-50	200	L+45.7
MTS-040400	φ6.35 (1/4")	5.4	8.9	15.2	30.5	0.15	15	L-50	400	L+45.7
MTS-040600	φ6.35 (1/4")	5.4	8.9	15.2	30.5	0.15	15	L-50	600	L+45.7
MTS-040800	φ6.35 (1/4")	5.4	8.9	15.2	30.5	0.15	15	L-50	800	L+45.7
MTS-041000	φ6.35 (1/4")	5.4	8.9	15.2	30.5	0.15	15	L-50	1000	L+45.7
MTS-060200	φ9.52 (3/8")	10.0	13.8	15.7	32.8	0.15	25	L-60	200	L+48.5
MTS-060400	φ9.52 (3/8")	10.0	13.8	15.7	32.8	0.15	25	L-60	400	L+48.5
MTS-060600	φ9.52 (3/8")	10.0	13.8	15.7	32.8	0.15	25	L-60	600	L+48.5
MTS-060800	φ9.52 (3/8")	10.0	13.8	15.7	32.8	0.15	25	L-60	800	L+48.5
MTS-061000	φ9.52 (3/8")	10.0	13.8	15.7	32.8	0.15	25	L-60	1000	L+48.5
MTS-080200	φ12.7 (1/2")	15.0	19.4	15.7	32.8	0.15	30	L-70	200	L+48.5
MTS-080400	φ12.7 (1/2")	15.0	19.4	15.7	32.8	0.15	30	L-70	400	L+48.5
MTS-080600	φ12.7 (1/2")	15.0	19.4	15.7	32.8	0.15	30	L-70	600	L+48.5
MTS-080800	φ12.7 (1/2")	15.0	19.4	15.7	32.8	0.15	30	L-70	800	L+48.5
MTS-081000	φ12.7 (1/2")	15.0	19.4	15.7	32.8	0.15	30	L-70	1000	L+48.5

※写真(3DCAD図)の色に関しましては、光の加減(色の加減)等により実際の製品と異なる場合がございます。