

## 形鋼金具

寸法は478頁をご参照ください。

### ■電気垂鉛めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
<b>SGK</b>	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)	10	<b>63</b>
<b>SGKL</b>	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm)	10	<b>108</b>

### ■溶融めっき仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
<b>SGKD</b>	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)	20	<b>163</b>
<b>SGKLD</b>	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm)	20	<b>210</b>

### ■ステンレス仕様

品番	適合寸法(A)	入数	標準価格
<b>SGKS</b>	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)	20	<b>300</b>
<b>SGKLS</b>	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm)	20	<b>350</b>

## H・L形鋼用





(適合寸法)




## VE管クリップ (H・L形鋼用)

●H・L形鋼へのVE管の取り付けに使用します。




止め具は、2箇所に取り付けられます。



※( )内寸法はSGKLです。


### ■電気垂鉛めっき仕様

適合寸法(A)	品番	適合管サイズ	φD	入数	標準価格
H・L形鋼 (鋼材厚3~16mm)	<b>SGKM-16V</b>	VE管(16)	22	10	<b>160</b>
	<b>SGKM-22V</b>	VE管(22)	26	10	<b>190</b>
H・L形鋼 (鋼材厚9~24mm)	<b>SGKL-16V</b>	VE管(16)	22	10	<b>210</b>
	<b>SGKL-22V</b>	VE管(22)	26	10	<b>250</b>



## クリップ (樹脂タイプ) VE管用

●形鋼金具と組み合わせ、鋼材にVE管を取り付ける場合に使用します。



クリップは、2箇所に取り付けられます。

品番	適合管サイズ	φD	入数	標準価格
<b>MKJ-16V</b>	VE管16	22	10	<b>97</b>
<b>MKJ-22V</b>	VE管22	26	10	<b>140</b>