

# デルタコン×タルボーラー 200A/350A 500A



独自の3分割刃先形状により耐久性、作業性大幅アップ!

**適合材**  
金 属

難削材とされるSM/SN材にも対応。

200A      350A      500A

適合電動機  
200A  
350A  
500A

小型磁気ボール盤

350A  
500A

磁気ボール盤  
直立ボール盤、ラジアルボール盤など

## 特 長

- 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。
- 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。
- 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
- SM/SN材にも対応。

## 用 途

- 200Aは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
- 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。

## 仕 様

- 刃先径：200AΦ11.5～13.5mm…(有効長20mm)  
350AΦ14～40mm…(有効長35mm)  
500AΦ18～65mm…(有効長50mm)
- 刃 数：Φ11.5～13.5mm… 4枚(200A)  
Φ14～14.5mm… 4枚  
Φ15～23.5mm… 5枚  
Φ24～39mm… 6枚  
Φ40～65mm… 8枚
- 刃 幅：Φ11.5～16…3.0mm  
Φ17～65…3.2mm
- シャンクサイズ：19.05mm

### ●適合電動機

メーカー	小型磁気ボール盤	200A	350A	500A
日東工器	LO-3000	○	○	
	LO-3500	○	○	○
育良精機	IS-LB25V	○	○	
	IS-LB30SW	○	○	○
	IS-LB40SW	○	○	○
	IS-LB50SW	○	○	○
大見工業	MGF30AH	○	○	
	MGF35	○	○	
	MGF40AH	○	○	○
	MGF50AH	○	○	○
日立工機	BM40M2	○	○	○

メーカー	専用磁気ボール盤	200A	350A	500A
日東工器	QA-4000	○	○	
	A-3000	○	○	
	QA-6500	○	○	○
	A-5000	○	○	○

※直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤使用時には別売のシャンクアクセッブリーが必要です。

◆切削条件は100ページを参照ください。

※切りカス落下防止対応のメタルボーラーも製造可能です。別途見積り致します。