

ユーザフレンドリー設計、豊富なバリエーション。



SGS-2

ステンレス
カップ



KG



KGA



MB-2



MB-3Y



LGA



HS2A-G



HS2YA-G



F210Z-PZ



F210Z-P

※F210Z用塗料カップは別売りです。

形式	名称	塗料供給方式	塗料ノズル口径 mm	空気ノズル口径 mm	吹付空気圧力 MPa	空気使用量 L/min	噴霧方式	所要圧縮機 kW	容器容量 L	本体質量 g
SGA-2	多用ガン	重力式	リシン用 5.5、6.5、7.5	リシン用 2.0	0.29~0.49	100~210	丸吹き	0.75以上	2.7	750
SGS-2(ステンレスカップ)			シーラー用 3.5	2.5					2.8	1,050
AGA	万能ガン	重力式	リシン用 3.0、4.0、5.5、6.5 タイル用 5.0、6.5、8.0、10 スタック 8.0、12、15	リシン用 1.5 タイル用 2.5	0.29~0.49	100~210	丸吹き	0.75以上	2.7	960
KG	タイルガン	重力式	5.0、6.5、8.0	3.0	0.29~0.49	100~210	丸吹き	0.75以上	2.0	900
KGA			6.5、8.0、10	2.5					2.7	700
MB-2	リシンガン	重力式	4.0、6.5、7.5	2.0	0.29	80	丸吹き	0.75以上	1.4	840
MB-2Y									980	
MB-3									970	
MB-3Y									1,125	
LGA			5.5、6.5、7.5			100~210			2.7	700
F210Z-P25Z	高粘度ガン (ゾラコートガン)	加圧式	2.5	—	0.25	285	平吹き	1.5以上	1.0 (別売り 加圧 カップ10ZP)	426
HS2A-G30	多彩ガン	重力式	3.0	1.5	0.29	225	平吹き 丸吹き	0.75以上	1.5	1,173 (ガン本体 538)
HS2A-G40			4.0							1,266 (ガン本体 566)
HS2YA-G30			3.0							
HS2YA-G40			4.0							
F210Z-P15	高粘度ガン (水性ゾラコートガン)	加圧式	1.5	—	0.25	240	平吹き 丸吹き	1.5以上	1.0 (別売り 加圧 カップ10ZP)	419
F210Z-P20			2.0			290				
F210Z-P25			2.5			345				
F210ZB-P30			3.0			390				

●空気ノズル口径はG1/4です。 ●塗料ノズル・空気ノズルの太字は初期装着品で、他口径は付属品です。