





# KSH ステンレスハンドノブ

GN5334



CAD DATA 2D 3D down load



- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- **KSHM** ————— おねじ  
**KSH-M** ————— めねじ  
**KSH-R** ————— リーマ穴
- ねじの呼び・長さ・形状の変更をご希望の場合は、レバー・ノブ ねじ組み合わせサービス (P.58~P.59) およびねじカットサービス (P.60~P.61) をご利用ください。
- 材質・仕上げ  
SUS304、バレル研磨

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番 **KSHM** は Lm をご指定ください。

**KSHM-50×M10×20**

ステンレスハンドノブ (おねじ)

D

M

Lm

## KSHM (おねじ)・KSH-M (めねじ)

unit:mm

KSHM (おねじ)			KSH-M (めねじ)			共通寸法				
Catalog Number 品番	Lm	Mass 質量 (g)	Catalog Number 品番	Lf	Mass 質量 (g)	D	M	H	s	d
KSHM-40×M 8	20・30・40	46~ 59	KSH-40×M 8	15	37	40	M 8	24	12	14
KSHM-50×M10	20・30・40	88~101	KSH-50×M10	18	65	50	M10	31	17.5	18
KSHM-60×M12	30・40・50	153~171	KSH-60×M12	22	107	60	M12	39	21	20

## KSH-R (リーマ穴)

unit:mm

Catalog Number 品番	D	R <sup>H7</sup>	Lr	H	s	d	Mass 質量 (g)
KSH-40×R 8	40	8	15	24	12	14	37
KSH-50×R10	50	10	18	31	17.5	18	65
KSH-60×R12	60	12	22	39	21	20	107

## KSHM (おねじ)・KSH-M (めねじ)・KSH-R (リーマ穴)

Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)				Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price (Yen) 価格 (円)
	Lm							
	20	30	40	50				
KSHM-40×M 8	2,490	2,580	2,680	—	KSH-40×M 8	1,930	KSH-40×R 8	2,000
KSHM-50×M10	2,980	3,110	3,240	—	KSH-50×M10	2,390	KSH-50×R10	2,480
KSHM-60×M12	—	3,590	3,750	3,890	KSH-60×M12	2,800	KSH-60×R12	2,900