


PBSH ミニボールプランジャ


GN815

PBSHS

PBSH



Z部詳細



M4~M5

M6~M12

- ボルトタイプのボールプランジャ。頭部座面で取り付け位置が決まります。
- スティール製とオールステンレス製を標準化。
- **PBSH** ————— スティール製
- **PBSHS** ————— ステンレス製

● 材質・仕上げ

記号	本体	ボール	スプリング
PBSH	SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)	SUJ2(硬度54~60HRC)	SUS631J1
PBSHS	SUS303	SUS440C(硬度54~60HRC)	SUS631J1

unit:mm

PBSH(スティール製)		PBSHS(ステンレス製)		共通寸法									
Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	Catalog Number 品番	Price(Yen) 価格 (円)	M	s	L	L ₁	L ₂	D ₁	D	Load 荷重(N) min./max.	for use with Ball Button 適用ボールボタン	Mass 質量 (g)
PBSH- 4	1,030	PBSHS- 4	1,610	M 4	0.8	6.5	3	5	6	2.5	8/14	BB- 4	2
PBSH- 5	1,080	PBSHS- 5	1,740	M 5	0.9	8.5	4	6.7	8	3	8/14	BB- 5	5
PBSH- 6	1,150	PBSHS- 6	1,970	M 6	1	9	5	—	10	3.5	11/18	BB- 6	8
PBSH- 8	1,340	PBSHS- 8	2,590	M 8	1.5	11	5.5	—	13	4.5	18/31	BB- 8	10
PBSH-10	1,520	PBSHS-10	2,960	M10	2	14	6	—	16	6	24/45	BB-10	15
PBSH-12	1,630	PBSHS-12	3,410	M12	2.5	15	7	—	18	8	26/49	BB-12	20

ご注文にあたって 14:00当日出荷 直送可能

品番

PBSH-4

ミニボールプランジャ M

- 受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **BB** をご使用ください。



BB ボールボタン (P.496)

ゆるみ止めサービス
1ねじのゆるみ止め
1本から処理します。
詳しくはP.56~P.57をご参照ください。