


VGR/VGA ガイドアイドラー

[WEB 選定ナビ](#) [WEB CAD Download](#)



- 各種ガイド用アイドラー。
- 材質・仕上げ

RoHS指令適合

	VGR-6404 / VGA	VGR-8006
本体	S45C	S45C 歯底高周波焼入れ 四三酸化鉄皮膜(黒)
ベアリング	スチール	スチール
止め輪	スチール	スチール

単位: mm

品番	価格 (円)	アイドラー								ベアリング				質量 (kg)
		De	Da	W	w1	s2	θ (°)	r	h	呼び番号	d	D	B	
VGR-6404	2,790	64	31	18	14	4	50	4	8	6202×1	15	35	11	0.25
VGR-8006	5,340	80	31	20	16	4.5	-	6	12	6202×1	15	35	11	0.45
VGA-6490	2,810	64	31	22	16	7	90	-	8	6202×1	15	35	11	0.31

品番	適用アイドラー軸	
	標準アイドラー軸 Z → P.228	アジャストホルダー 専用アイドラー軸 ZA → P.226
VGR-6404	Z6202 - 16・Z6202 - 22	ZA6202 - 15
VGR-8006	Z6202 - 16・Z6202 - 22	ZA6202 - 15
VGA-6490	Z6202 - 16・Z6202 - 22	ZA6202 - 15

軸穴・キー溝・押しねじ追加加工 → P.304

対応不可

- 品番指定 直送 14時当日出荷 [WEB NBK ネットショップ](#)

VGR-8006

