

RoHS対応 DOUBLE SWING CLAMPS &lt;TYPE S&gt;

No.E-337

## ダブルスイングクランプセットS型



## ダブルスイングクランプS型

部品名	材質	熱処理	表面処理
スイングヘッド	S45C	焼入 HRC30	黒染め
シリンダー	S45C	焼入 HRC30	黒染め


## ダブルスイングクランプホルダーS型

部品名	材質	熱処理	表面処理
ホルダーS型	S45C	焼入 HRC30	黒染め

## 仕様・価格表

オーダーNo.	No.	ねじ呼び (並目)	ダブルスイング クランプS型	スイングクランプ ホルダーS型	クランプ距離 (片側)	クランプストローク	最大操作トルク N·m	最大締付力 kN	質量kg	価格
50197	SD-04035A	M 6×1.0	SD-16	SH-04035B	16	35 - 42	3	1.6	0.2	7,950
50198	SD-06045A	M 8×1.25	SD-18	SH-06045B	18	44 - 53	8	2.2	0.2	8,250
50199	SD-06050A	M 8×1.25	SD-18	SH-06053B	18	52 - 61	8	2.2	0.2	8,400
50200	SD-08050A	M 8×1.25	SD-23	SH-08050A	20	50 - 60	15	3.6	0.3	9,000
50201	SD-08060A	M 8×1.25	SD-23	SH-08060A	20	60 - 70	15	3.6	0.3	9,150
50202	SD-08070A	M 8×1.25	SD-23	SH-08070A	20	70 - 80	15	3.6	0.3	9,250
26782	SD-12090A	M12×1.75	SD-35	SH-12090A	36	92.5-106.5	40	6	0.7	12,600
26783	SD-12105A	M12×1.75	SD-35	SH-12105A	36	107.5-121.5	40	6	0.8	12,800
26784	SD-12120A	M12×1.75	SD-35	SH-12120A	36	122.5-136.5	40	6	0.9	14,200
26785	SD-12135A	M12×1.75	SD-35	SH-12135A	36	137.5-151.5	40	6	1.0	14,600
26786	SD-12150A	M12×1.75	SD-35	SH-12150A	36	152.5-166.5	40	6	1.1	15,300
26787	SD-12090B	M16×2	SD-35	SH-12090B	36	92.5-106.5	40	6	0.7	12,600
26788	SD-12105B	M16×2	SD-35	SH-12105B	36	107.5-121.5	40	6	0.8	12,800
26789	SD-12120B	M16×2	SD-35	SH-12120B	36	122.5-136.5	40	6	0.9	14,200
26790	SD-12135B	M16×2	SD-35	SH-12135B	36	137.5-151.5	40	6	1.0	14,600
26791	SD-12150B	M16×2	SD-35	SH-12150B	36	152.5-166.5	40	6	1.1	15,300
26792	SD-16090B	M16×2	SD-50	SH-16090B	50	92.5-106.5	60	6.5	1.3	16,200
26793	SD-16105B	M16×2	SD-50	SH-16105B	50	107.5-121.5	60	6.5	1.4	16,700
26794	SD-16120B	M16×2	SD-50	SH-16120B	50	122.5-136.5	60	6.5	1.6	17,700
26795	SD-16135B	M16×2	SD-50	SH-16135B	50	137.5-151.5	60	6.5	1.7	18,200
26796	SD-16150B	M16×2	SD-50	SH-16150B	50	152.5-166.5	60	6.5	1.9	18,800

## 部品構成



部品構成	
①	ダブルスイングクランプS型
②	スイングクランプホルダーS型

ベースエレメント

クランプユニット

ロケータイング  
エレメントクランプピン  
パーツ

補助ベース

マシンパイプ

ボール盤パイプ

技術資料

索引