

RoHS対応 DOUBLE SWING CLAMPS <TYPE S>

No.E-3375

ダブルスイングクランプS型



部品名	材質	熱処理	表面処理
スイングヘッド	S45C	焼入 HRC30	黒染め
シリンダー	S45C	焼入 HRC30	黒染め

仕様・価格表


オーダーNo.	No.	ねじ呼び(並目)	クランプ距離(片側)	クランプストローク	最大操作トルクN・m	最大締付力kN	質量kg	価格
50203	SD-16	M 4×0.7	16	0 - 7	3	1.6	0.11	5,100
50204	SD-18	M 6×1.0	18	0 - 9	8	2.2	0.14	5,400
50205	SD-23	M 8×1.25	20	0 -10	15	3.6	0.18	5,650
26799	SD-35	M12×1.75	36	2.5-14	40	6	0.27	10,000
26800	SD-50	M16×2	50	2.5-14	60	6.5	0.55	12,900

最大締付力は片側の締付力

外形寸法


SD-16, SD-18, SD-23

SD-35, SD-50



No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J(並目)	K
SD-16	32	12	7	38	6	7	7	16	10 ^{-0.025} _{-0.061}	M 4×0.7 × 30	3
SD-18	36	16	9	46.7	8	9	8	18	14 ^{-0.032} _{-0.075}	M 6×1.0 × 50	5
SD-23	40	20	12	53.8	9	10	7	23	16 ^{-0.05} _{-0.095}	M 8×1.25× 60	6
SD-35	72	32	22	82	17	19	19	37.5	25 ^{-0.095} _{-0.030}	M12×1.75× 90	19
SD-50	100	38	22	100.0	20	22	19	40.5	30 ^{-0.005} _{-0.030}	M16×2 ×110	24

部品構成

SD-16, SD-18,
SD-23SD-35,
SD-50

SD-16, SD-18, SD-23

部品構成


- ① ソケットスクリュー
- ② 球面座金
- ③ スイングヘッド
- ④ シリンダー
- ⑤ スプリング

SD-35, SD-50

部品構成

- ① 六角ボルト
- ② 球面座金
- ③ スイングヘッド
- ④ シリンダー
- ⑤ スプリング


取付加工寸法



No.	a ^{+0.07} ₀	b ^{+0.6} ₀	c(並目)	d(min)
SD-16	10	16.5	M 4×0.7	22
SD-18	14	18.5	M 6×1.0	39
SD-23	16	23.5	M 8×1.25	44
SD-35	25	34.5	M12×1.75	61
SD-50	30	40.5	M16×2	76

注意事項

両締めクランプですので、片側だけでクランプしないでください。
左右の差は表の通りです。
ワークのバラツキにご注意ください。



No.	左右の差
SD-16	2
SD-18	1
SD-23	1.5
SD-35	1.5
SD-50	2.5

ベースエレメント

クランプユニット

ローケティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引