

RoHS対応 WEDGE CLAMPS

PAT.P No.E-460

クサビクランプ クランプ部



材質 S45C

熱処理 焼入HRC32

表面処理 黒染め

仕様・価格表



T溝・フラットタイプ

オーダー No.	No.	適合 T溝巾	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N·m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
46739	KCH12TC-14	14	50.4	6.0	9	4.0	0.5	17,000
46740	KCH12TC-16	16	50.4	6.0	9	4.0	0.5	17,000
46741	KCH12TC-18	18	50.4	6.0	9	4.0	0.6	17,900
46742	KCH16TC-18	18	60.4	6.0	24	4.5	1.0	19,100
46743	KCH16TC-20	20	60.4	6.0	24	4.5	1.0	19,300
46744	KCH16TC-22	22	60.4	6.0	24	4.5	1.1	19,600



T溝・ステップタイプ

オーダー No.	No.	適合 T溝巾	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N·m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
46745	KCL12TC-14	14	50.4	6.0	9	4.0	0.7	19,600
46746	KCL12TC-16	16	50.4	6.0	9	4.0	0.7	19,600
46747	KCL12TC-18	18	50.4	6.0	9	4.0	0.7	20,400
46748	KCL16TC-18	18	60.4	6.0	24	4.5	1.3	21,800
46749	KCL16TC-20	20	60.4	6.0	24	4.5	1.3	22,200
46750	KCL16TC-22	22	60.4	6.0	24	4.5	1.4	22,500



T溝・突き出しタイプ

オーダー No.	No.	適合 T溝巾	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N·m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
46751	KCHU12TC-14	14	50.4	6.0	9	4.0	0.6	16,800
46752	KCHU12TC-16	16	50.4	6.0	9	4.0	0.7	16,800
46753	KCHU12TC-18	18	50.4	6.0	9	4.0	0.7	17,600
46754	KCHU16TC-18	18	60.4	6.0	24	4.5	1.2	18,400
46755	KCHU16TC-20	20	60.4	6.0	24	4.5	1.2	18,700
46756	KCHU16TC-22	22	60.4	6.0	24	4.5	1.3	19,100



タップ穴・フラットタイプ

オーダー No.	No.	ねじ呼び (並目)	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N·m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
50543	KCH4MC	M 4×0.7	18.6	1.5	1.2	1.2	0.04	11,300
50544	KCH6MC	M 6×1.0	26.0	2.3	9	4.0	0.1	11,900
50545	KCH8MC	M 6×1.0 M 8×1.25	32.9	2.8	10	6.0	0.2	13,400
46781	KCH12MC	M10×1.5 M12×1.75	50.4	6.0	20	10.0	0.6	15,300
46782	KCH16MC	M12×1.75 M16×2	60.4	6.0	64	12.0	1.1	17,000



タップ穴・ステップタイプ

オーダー No.	No.	ねじ呼び (並目)	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N·m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
46783	KCL12MC	M10×1.5 M12×1.75	50.4	6.0	20	10.0	0.6	17,900
46784	KCL16MC	M12×1.75 M16×2	60.4	6.0	64	12.0	1.1	20,000



タップ穴・突き出しタイプ

オーダー No.	No.	ねじ呼び (並目)	クランプ高さ (最大)	クランプ ストローク	最大操作トルク N·m	最大締付力 kN	質量 kg	価格
50546	KCHU4MC	M 4×0.7	18.6	1.5	1.2	1.2	0.03	7,650
50547	KCHU6MC	M 6×1.0	26.0	2.3	9	4.0	0.1	7,950
50548	KCHU8MC	M 6×1.0 M 8×1.25	32.9	2.8	10	6.0	0.2	8,800
46785	KCHU12MC	M10×1.5 M12×1.75	50.4	6.0	20	10.0	0.5	11,300
46786	KCHU16MC	M12×1.75 M16×2	60.4	6.0	64	12.0	1.0	12,500

ベースエレメント

クランプユニット

ローケーティング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引