

RoHS対応

ERON®

QUICK ACTION FIXTURE LOCKS



No.E-250Q

クイックロック

部品名	材質	熱処理	表面処理
本体	FC200	-	-
センターバー	S45C	焼入 HRC55	-

- クランプ時の面倒なねじ送りが必要ありません。
- カムロック機構を採用したワンアクションクランプです。

ねじと比較してクランプ時間50%短縮



約1mm前進


仕様・価格表
スタンダード仕様

オーダーNo.	No.	クランプ高さ	クランプ範囲	最大操作荷重 kN	最大締付力 kN	質量kg	価格
00534	QCL2	75	12-146	0.3	5	1.7	26,700
00535	QCL9	101.5	14-145	0.3	6.5	3.6	32,900

パンピング仕様

オーダーNo.	No.	クランプ高さ	クランプ範囲	最大操作トルク N・m	最大締付力 kN	質量kg	価格
00377	QCL2PA	75	12-146	0.3	5	1.7	33,100
00378	QCL9PA	101.5	14-145	0.3	6.5	3.6	42,800

部品構成




部品構成	
①	本体
②	バー
③	ハンドル
④	ロックリング
⑤	スプリング
⑥	クランク
⑦	ニギリ玉(黒)
⑧	ニギリ玉(黒)
⑨	ニギリ玉(赤)
⑩	止め板
⑪	アジャストボルト
⑫	止め板用ねじ
⑬	PAスプリング
⑭	PAアジャストボルト
⑮	PA送り板

使用例



加工物継手



上の写真はQCL9PAを使い継手穴あけタッピングの専用パイプを作り能率倍増した例