

RoHS対応

ERON®

SIDE CLAMP JACKS

No.E-663

サイドクランプジャッキ

材質 FC250

熱処理 焼鈍


表面処理 黒染め

●大型加工機の横押しに便利です。

仕様・価格表

オーダーNo.	No.	適合ボルト	クランプ位置	質量kg	価格
30205	SCJ-2013	M20	80,110	5.9	9,880
30206	SCJ-2020	M20	150,180	9.1	12,800

外形寸法



No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L(並目)
SCJ-2013	200	60	130	75	25	24	125	60	45	80	30	M20×2.5
SCJ-2020	250	60	200	110	25	24	161	60	50	150	30	M20×2.5


使用方法

平座金、フランジナット、スタッドボルト、またはTスロットボルトで固定してください。

Tスロットボルト、Tスロットナットを使用することでT溝に使用できます。

スイベルパッド付ボルトなどでワークに押し当ててクランプします。

使用例



ベースエレメント

クランプユニット

ロケータング
エレメントクランピング
パーツ

補助ベース

マシンバイス

ボール盤バイス

技術資料

索引